



robusto humide avec clapet: Type 15 + face IP21 pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	400 V
------------------	-------

##### Courant électrique

Courant de sortie	10000 mA
Courant assigné nominal	10 A

##### Tension

Tension de sortie	380 - 400 V
-------------------	-------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Puissance de sortie	6928 W
Puissance absorbée (veille)	0 W

##### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

##### Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	53.8 mm

##### Câble

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

##### Dimensions

Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	17.8 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 15
Section du conducteur	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage	En saillie Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

##### Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Sans

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 15
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

#### Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

#### Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Avec cache
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I

#### Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----