



robusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 V

Courant électrique

Courant de sortie 16000 mA

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 380 - 400 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25-+40 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Puissance de sortie 11085 W

Puissance absorbée (veille) 0 W

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 53.8 mm

Câble

Longueur de câble 0 m

Dimensions

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 17.8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Section du conducteur 1.5-2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie
Encastré

Position de montage/connexion Horizontale

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Equipement

Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Avec cache
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type	Appareil gr. I

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----