



robusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 16000 mA

Nennstrom 16 A

Spannung

Ausgangsspannung 380 - 400 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25-+40 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Ausgangsleistung 11085 W

Leistungsaufnahme standby 0 W

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 53.8 mm

Kabel

Kabellänge 0 m

Abmessungen

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm

Einbautiefe 17.8 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 25

Leiterquerschnitt 1.5-2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz
Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 25

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----