



robusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	16000 mA
-------------------	----------

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension de sortie	380 - 400 V
-------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance de sortie	11085 W
---------------------	---------

Puissance absorbée (veille)	0 W
-----------------------------	-----

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast Thermoplastique
---------	------------------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	53.8 mm
------------	---------

Câble

Longueur de câble	0 m
-------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	17.8 mm
-----------------------	---------

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 25
---------------------------	----------------------

Section du conducteur	1.5-2.5 mm ²
-----------------------	-------------------------

Installation, montage

Montage	En saillie Encastré
---------	------------------------

Position de montage/connexion	Horizontal
-------------------------------	------------

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
---------------------------	--

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Type de connecteur/prise USB	Sans
------------------------------	------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 25
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Équipement

Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Avec cache
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type	Appareil gr. I

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----