



**robusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	16000 mA
Nennstrom	16 A

**Spannung**

Ausgangsspannung	380 - 400 V
------------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25-+40 °C
--------------------	------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Ausgangsleistung	11085 W
Leistungsaufnahme standby	0 W

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	53.8 mm

**Kabel**

Kabellänge	0 m
------------	-----

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	17.8 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 25
Leiterquerschnitt	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Typ	Apparat Gr. I

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----