



robusto humide avec clapet: Type 25 + face IP21 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 V

Courant électrique

Courant de sortie 16000 mA

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 380 - 400 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25-+40 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Puissance de sortie 11085 W

Puissance absorbée (veille) 0 W

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 53.8 mm

Câble

Longueur de câble 0 m

Dimensions

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 17.8 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Section du conducteur 1.5-2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie
Encastré

Position de montage/connexion Horizontale

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Sans

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Équipement

Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Avec cache
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type	Appareil gr. I

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----