



**robusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom 10000 mA

Nennstrom 10 A

**Spannung**

Ausgangsspannung 220-250 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25-+40 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Ausgangsleistung 2300 W

Leistungsaufnahme standby 0 W

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast  
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 65.6 mm

**Kabel**

Kabellänge 0 m

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28.6 mm

Einbautiefe 37 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz  
Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckanschluss  
Federzug-Anschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Ohne

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

**Texte**

Aufdruck	Sonstige Kennzeichnung
Abdeckung	Mit Deckel
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schutz	Ja
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz