Produktdatenblatt
WH36602900A



robusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA +IP21-Front für Kombination Signalweiss

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	230 V
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	16000 mA
Nennstrom	16 A
Spannung	
Ausgangsspannung	220-250 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Ausgangsleistung	3680 W
Leistungsaufnahme standby	0 W
Werkstoff	
Farbe	Signalweiss
RAL Nummer	9003
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Abmessungen	
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	66.6 mm
Kabel	
Kabellänge	0 m
Abmessungen	
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29.3 mm
Einbautiefe	37.3 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
Leiterquerschnitt	1.5-2.5 mm^2
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Ausstattung	
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
Kapazität	
Anzahl Module	3
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Ja
Texte	
Aufdruck	Sonstige Kennzeichnung
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja