Produktdatenblatt
WH36620603A



robusto Einsatz: 2x Typ 13 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	230 V
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	10000 mA
Nennstrom	10 A
Spannung	
Ausgangsspannung	220-250 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Ausgangsleistung	2300 W
Leistungsaufnahme standby	0 W
Werkstoff	
Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Abmessungen	
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	47 mm
Kabel	
Kabellänge	0 m
Abmessungen	
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	30 mm
Einbautiefe	17 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt	1.5-2.5 mm^2
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Ausstattung	
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
Kapazität	
Anzahl Module	2
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. I
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja