

Presa italiana con messa a terra 10 A/16 A Serie 1930/R.classic nero lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente d'uscita	10000 mA
-------------------	----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Connessione

Tipo di connettore	Presa italiana bipasso
Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Diritto

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
Tipo di connettore/spina USB	Presa italiana bipasso

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Raccordo a innesto
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	Sì
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Senza coperchio
-------------------	-----------------

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si