



IP55

Taster-Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet,Schließer W.1

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wippe
-----------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	70,90 mm
Breite	70,90 mm
Tiefe	41,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	12 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja