



WNA047

IP55

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

##### Materiali

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Interno posteriore	Opaco

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	53 mm
Profondità di installazione	65 mm
Profondità delle scatole da incasso	65 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura	0 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

##### Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante di serie
Con contatto di feedback	No

##### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	No

##### Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	QuickConnect

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

---

**Testo**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Deviatore
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

---

**Adatto per**

cubyko / W.1

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si