



WNA047



**Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, 2 Schließer,gem. Eingangskl. W.1**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	53 mm
Einbautiefe	65 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	65 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	QuickConnect

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Wechsel

---

**Texte**

---

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

---

**Geeignet für**

---

cubyko

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

---