



WNA047



Tryckknappsinsats Kron (återfjädrande strömställare) infälld, snabb W.1 IP55 Grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Färg	Grå
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %
Invändig baksida	Matt

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	53 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	65 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Utan
Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Serietryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Nej
Typ av lampsockel	Utan lampsockel
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Utförande	För skruvfästning
Brytare läge	Omkoppling
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Lämplig för

cubyko / W1

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja