



WNC302

IP55

**Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	31,2 %
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schließungstyp	Ohne Schloss

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
Anschlussart	Mit Steckklemme
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

**Geeignet für**

W.1	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja