



WAK7124WG

Afdekking KNX taster, 4-v, licht aan/uit, A.x/C.x, lichtwit gl.

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Centraalplaat

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 4

Met indicator Ja

##### Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 12,3 mm

Breedte 55 mm

Diepte 3,9 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK04

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Teksten

Opdruk Met opgedrukt lichtsymbool

Montagewijze Afdekking voor steekbevestiging

##### Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja