



WAK7126BM

Afdekking KNX taster, 6-v, licht aan/uit, A.x/C.x, nachtzwart mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Centraalplaat |
|-------------------|---------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|----|
| Aantal toetsen | 6 |
| Met indicator | Ja |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Nachtzwart |
| RAL-code | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 12,3 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 3,9 mm |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK04 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Opdruk | Met opgedrukt lichtsymbool |
| Montagewijze | Afdekking voor steekbevestiging |

Identificatie

| | |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

Geschikt voor

| |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |