



WAK7128BM

Copertura per pulsante KNX Secure, 8 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, ne no op

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 8  
Con indicatore Si

##### Materiali

Colore Nero notte  
Codice RAL 9005  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 12,3 mm  
Larghezza 55 mm  
Profondità 3,9 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

##### Accessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK04

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Testo

Stampa Con stampa simbolo luce  
Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Senza alogeni Si  
Conformità REACH - SVHC free Si  
Conformità ROHS Si