



WAK7128WM

Copertura per pulsante KNX Secure, 8 posti, ill ON/OFF, A.x/C.x, bi ch op

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

Controlli e indicatori

Numero di tasti 8
Con indicatore Si

Materiali

Colore Bianco
Codice RAL 9016
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 12,3 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 3,9 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo luce
Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si