



WAK7138BG

Abdeckung Tastsensor KNX Secure, 8fach, Dimmer UP/DOWN, A.x/C.x, n.schwarz gl

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 8

Mit Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 12,3 mm

Breite 55 mm

Tiefe 3,9 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck

Montageart Abdeckung für Steckbefestigung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja