



WAK7154BG

Copertura per pulsante KNX Secure, 4 posti, UP/DOWN, A.x/C.x, nero notte lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 4

Con indicatore Sì

##### Materiali

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 12,3 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 3,9 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

##### Accessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Copertura per fissaggio a innesto

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì