



WAK7154WM

Afdekking KNX taster, 4-v, hoog/laag, A.x/C.x, lichtwit mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Centraalplaat
-------------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	4
Met indicator	Ja

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	12,3 mm
Breedte	55 mm
Diepte	3,9 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK04

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Opdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze	Afdekking voor steekbevestiging

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja