



LU502

Zekeringhouder L38 2-polig 32 A, 2 modulen

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	77 mm
Breedte	35 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	32 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Vermogensverlies bij IN	1,40 W
-------------------------	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 - 10,0 mm²
--	----------------

Zekering

Zekeringsgrootte	10 x 38
------------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----