



robusto mit IP55-Front: 4Kant-Schlüssel-S0/1p/0-1-0-1/ für UP-Kombination Alum.

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	220- 250 V
Nennspannung	230 V

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz Unterputz
-------------	----------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	20 A
-----------	------

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	45.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen
--------------	------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----