



robusto Interr. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220- 250 V
Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	En saillie Encastré
---------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

Matière

Couleur	Aluminium
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	---

Textes

Type de raccordement	Avec raccords à vis
----------------------	---------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----