



robusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/2p/ 0-1-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220- 250 V
Nennspannung	230 V

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz Unterputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	45.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----