



robusto Interrupt. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220- 250 V
Tension nominale	230 V

##### Installation, montage

Montage	En saillie Encastré
---------	------------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45.8 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

##### Matière

Couleur	Gris
Matière	Duroplast Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur
---------------------------	---

##### Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec raccords à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----