



WAD8100GBG



Ram 1-fack, A.8, glas svart

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	1
Antal moduler	0

Material

Färg	Svart
	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Glas
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50 %
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	88 mm
Bredd	88 mm
Djup	10 mm

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Installation, montering

Montering	Infälld montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell Vertikal

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Utförande	För infälld installation
Märkning	Utan märkfält
Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja