




WAD9400GBG



Ramka 4-kr., C.8, szkło czarny połysk

Właściwości techniczne

Pojemność

Krotność	4
Liczba modułów	0

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Szkło
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50 %
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	88 mm
Szerokość	301 mm
Głębokość	10 mm

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Montaż	Poziomy Pionowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu podtynkowego
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Oświetlenie	Bez podświetlenia (brak możliwości podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

