



WAD9500GBG



**Rahmen 5fach, C.8, Glas schwarz glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze	5
Anzahl Module	0

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Glas
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	88 mm
Breite	372 mm
Tiefe	10 mm

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht Senkrecht

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Montageart	Für Unterputzmontage
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

