



WAD9500GBG



Cornice di finitura 5-posti, C.8, vetro nero lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero posti	5
Numero di moduli	0

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	88 mm
Larghezza	372 mm
Profondità	10 mm

Accessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione ad incasso
Etichettatura	Senza portaetichetta
Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

