



WNC166



**Steckdose SCHUKO AP mit Klappd., Beschrift.feld, gl.Schließung, W.1 IP55, grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

**Abmessungen**

Höhe	76 mm
Breite	76 mm
Tiefe	65 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	65 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	12 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	--

---

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
-------------------------------	----

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP55 mit geschlossener Abdeckung
----------------------------------	----------------------------------

Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
----------------	-----------------------

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
--------------	-----------------------

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
--------------------------	---

---

**Geeignet für**

W.1
-----

---