
# Productdatablad
WAK7011C14



WAK7011C14

**Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, cobalt, mat**

## Technische eigenschappen

### Uitvoering

| | |
|---|---|
| Bedieningselement | Centraalplaat |

### Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Aantal toetsen | 1 |
| Met indicator | Nee |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Blauw |
| Pantone-code | Vergelijkbaar met Pantone 286c |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 12,3 mm |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 0 |

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Type connector/steker | Zonder |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK04 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Identificatie

| | |
|---|---|
| Samenstelling | Centraalplaat |

### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |