
Productdatablad
WAK7016C07



WAK7016C07

Afdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, jade, halfglanzend

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Centraalplaat

Bediening en signalering

Aantal toetsen	6
Met indicator	Nee

Materiaal

Kleur	Groen
Pantone-code	Vergelijkbaar met Pantone 2217c
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	12,3 mm

Capaciteit

Aantal modulen	0

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK04

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja