



WAS1300WG



## Steckdose SCHUKO, Schraub-Liftklemmen, A.x/C.x, lichtweiß glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Leistung

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Leistungsaufnahme standby | 0 W |
|---------------------------|-----|

#### Werkstoff

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Lichtweiß   |
| RAL Nummer                                                      | 9016        |
| Glanzgrad                                                       | Glänzend    |
| Werkstoff                                                       | Thermoplast |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 35,66 %     |

#### Abmessungen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 70,9 mm |
| Breite                      | 70,9 mm |
| Tiefe                       | 41,3 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 32 mm   |
| Einbautiefe                 | 32 mm   |

#### Anschluss

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp                                   | Fahrstuhlklemme           |
| Leiterquerschnitt                                       | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Konnektivität

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Anschlussart           | Schraubanschluss                         |
| Mit Krallenbefestigung | Ja                                       |
| Montageart             | Schraubbefestigung<br>Krallenbefestigung |

#### Ausstattung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz       | Nein   |
| Mit Klappdeckel                 | Nein   |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Nein   |
| Mit Signallampe                 | Nein   |
| Mit Schloss                     | Nein   |

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit       | Ohne |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP21 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte            |
| Verdrahtung  | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz       | Nein                     |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen       |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung        |

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

