



WAS1402BG



Gniazdo SCHUKO, kontr. LED, p.opis., zaciski śrubowe, A.x/C.x czarny połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania 0 W

Materiały

Kolor Czarny

9005

Powierzchnia

Połysk

Materiał

Termoplast

Wykończenie

Barwiony

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)

26,25 %

Wymiary

Wysokość 70,9 mm

Szerokość 70,9 mm

Głębokość 41,3 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkę podtynkowe 32 mm

Głębokość zabudowy 32 mm

Wysokość pola opisowego 6 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowo-windowy

Przekrój przewodu 1,5 - 2,5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zaciski śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Tak

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Pole opisowe Tak

Wstępnie wyposażony w Brak

Pojemność

Liczba modułów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych	Zintegrowana lampka kontrolna
---	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Tak

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Płytką czołową
Oświetlenie	Z kontrolną diodą LED dla statusu załączenia
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oznaczenie	Z polem opisowym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

