
Produktdatenblatt
WAS1462TA



WAS1462TA

Std. SCHUKO, LED-O.-Licht, erh. Ber.schutz, Schr.-Liftkl., A.x/C.x, titan mt la

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsaufnahme standby	0 W
Werkstoff	
Farbe	Titan
RAL Nummer	Ähnlich RAL 9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	25,64 %
Abmessungen	
Höhe	70,9 mm
Breite	70,9 mm
Tiefe	44,5 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Fahrstuhlklemme
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Ja
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne
Kapazität	
Anzahl Module	1

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte	Integrierte Orientierungsleuchte

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Ein
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftung

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

