

**Schnell
und aktuell
Partner-
katalog
2025/2026**

:hager

Sicher getrennt

Energie & Daten in einem



- Strukturelle Trennung zwischen Energie & Daten
- Mehr Platz für Modulare Geräte mit vielen Teilungseinheiten
- Metallteile für Multimediafeld sind galvanisch getrennt & somit laienbedienbar
- Schutzklasse II
- nach EN 61439-1/-3 geprüft
- einfache & sichere Installation nach OVE E 8101 & OVE E 8015

:hager



ELEKTRIKER
ÖSTERREICH
Markenpartner



Energieverteilung und Schutz-/ Schaltgeräte Seite

Miniverteiler	4
volta Kleinverteiler Energie	5
volta Kleinverteiler Multimedia	6
volta Kleinverteiler Hybrid	7
volta Kleinverteiler Projektlieferform	8
vector Kleinverteiler Energie IP65	9
Feldverteiler Energie / Hybrid / Multimedia, schutzisoliert	11
Installationsverteiler Energie, geerdet	15
Zählerverteiler IP40, geerdet	16
Sicherungselemente / Zählersteckklemmen	18
AC-Sammlerverteiler	19
Klemmen / Verteilerblöcke	20
Überspannungsschutz	21
Fehlerstromschutzschalter	22
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter	27
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD	31
Leitungsschutzschalter	33
Phasenschielen	37
Installationsrelais /-schütze	41
Fernschalter / Schalter REG	42
Taster / Meldeleuchten / Trafo / Klingel / Steckdose REG	43
Energiezähler / Wandler	44

Gebäudesteuerung / Sicherheitstechnik Seite

Gebäudesteuerung Schaltuhren	45
Gebäudesteuerung Dimmer / Dämmerungsschalter / Zeitsteuerung	46
Gebäudesteuerung Bewegungs-/ Präsenzmelder	47
Sicherheitstechnik Rauch-/ Dualwarnmelder	49

Leitungsführung und Rauminstallationssysteme Seite

tehalit.LF Leitungsführungskanäle PVC, Formteile	50
tehalit.LFH Leitungsführungskanäle halogenfrei, Formteile	56
tehalit.BRN Brüstungskanäle PVC / Formteile	58
tehalit.BRP / BRHP Brüstungskanäle PVC / halogenfrei, Formteile	60
tehalit.BRAP Brüstungskanäle Aluminium, Formteile	62
tehalit.BRN / BRP / BRHP / BRAP Geräteeinbau für Brüstungskanal	64
tehalit.SL / SLH Sockelleistenkanal PVC / halogenfrei, Formteile	66
tehalit.SL / SLH Geräteträger halogenfrei	68
tehalit.EK / AK Eck-/ Aufbodenkanal	69
tehalit.VK Verdrahtungskanal PVC / halogenfrei	70



GD104N

Miniverteiler weiß, IP30, Schutzklasse II

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 160x55x82mm Außenmaß	2	10	H12	12,96 €/St	GD102N
1-reihig 180x110x82mm Außenmaß	4	5	H12	16,60 €/St	GD104N
1-reihig 180x146x82mm Außenmaß	6	4	H12	20,96 €/St	GD106N
1-reihig 180x182x82mm Außenmaß	8	1	H12	28,51 €/St	GD108N
1-reihig 180x218x82mm Außenmaß	10	1	H12	31,79 €/St	GD110N



GP102P

Türen für Miniverteiler, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kunststofftür für Miniverteiler GD102N	1	H12	6,58 €/St	GP102P
Kunststofftür für Miniverteiler GD104N	1	H12	8,69 €/St	GP104P
Kunststofftür für Miniverteiler GD106N	1	H12	8,91 €/St	GP106P
Kunststofftür für Miniverteiler GD108N	1	H12	10,34 €/St	GP108P
Kunststofftür für Miniverteiler GD110N	1	H12	11,54 €/St	GP110P



GP102T

Türen für Miniverteiler, klarsicht

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klarsichttür für Miniverteiler GD102N	1	H12	8,40 €/St	GP102T
Klarsichttür für Miniverteiler GD104N	1	H12	10,97 €/St	GP104T
Klarsichttür für Miniverteiler GD106N	1	H12	11,54 €/St	GP106T
Klarsichttür für Miniverteiler GD108N	1	H12	12,68 €/St	GP108T
Klarsichttür für Miniverteiler GD110N	1	H12	14,00 €/St	GP110T



VZ313

Schließung Miniverteiler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Türschloss mit 2x Schlüssel	1	H12	38,93 €/St	VZ313
Ersatzschlüssel für VZ313	1	H12	6,81 €/St	VZ312



S35S

Abdeckstreifen vorgeprägt

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abdeckstreifen 219mm 12 PLE weiß	12	10	H12	4,26 €/St	S35S



VA24BN

volta Aufputz Kleinverteiler weiß, IP30, Schutzklasse II, QuickConnect

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.AP 1-reihig 245x305x96,5mm Außenmaß	12	1	H12	70,78 €/St	VA12BN
volta.AP 2-reihig 370x305x96,5mm Außenmaß	24	1	H12	92,33 €/St	VA24BN
volta.AP 3-reihig 515x305x96,5mm Außenmaß	36	1	H12	119,32 €/St	VA36BN
volta.AP 4-reihig 640x305x96,5mm Außenmaß	48	1	H12	145,85 €/St	VA48BN
volta.AP 5-reihig 765x305x96,5mm Außenmaß	60	1	H12	195,00 €/St	VA60CN

neu



VA24T

Stahlblech- und Klarsichttüren für volta AP-Kleinverteiler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Stahlblechtür 1-reihig volta.AP weiß	1	H12	35,90 €/St	VA12T
Stahlblechtür 2-reihig volta.AP weiß	1	H12	40,83 €/St	VA24T
Stahlblechtür 3-reihig volta.AP weiß	1	H12	46,39 €/St	VA36T
Stahlblechtür 4-reihig volta.AP weiß	1	H12	53,22 €/St	VA48T
Stahlblechtür 5-reihig volta.AP weiß	1	H12	58,00 €/St	VA60T
Klarsichttür 1-reihig volta.AP	1	H12	45,28 €/St	VA12K
Klarsichttür 2-reihig volta.AP	1	H12	57,74 €/St	VA24K
Klarsichttür 3-reihig volta.AP	1	H12	71,11 €/St	VA36K
Klarsichttür 4-reihig volta.AP	1	H12	90,44 €/St	VA48K
Klarsichttür 5-reihig volta.AP	1	H12	122,00 €/St	VA60K

neu

neu



VU24AT

volta Unterputz Kleinverteiler mit Stahlblechtür weiß, IP30, Schutzklasse II, QuickConnect

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.UP 1-reihig 340x335x90mm Nischenmaß	12	1	H12	77,15 €/St	VU12AT
volta.UP 2-reihig 490x335x90mm Nischenmaß	24	1	H12	82,43 €/St	VU24AT
volta.UP 3-reihig 615x335x90mm Nischenmaß	36	1	H12	114,75 €/St	VU36AT
volta.UP 4-reihig 740x335x90mm Nischenmaß	48	1	H12	162,50 €/St	VU48AT
volta.UP 5-reihig 865x335x90mm Nischenmaß	60	1	H12	217,42 €/St	VU60AT



VH24AT

volta Hohlwand Kleinverteiler mit Stahlblechtür weiß, IP30, Schutzklasse II, QuickConnect

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.HW 1-reihig 321x314,5x87mm Ausschnittmaß	12	1	H12	98,32 €/St	VH12AT
volta.HW 2-reihig 470x314,5x87mm Ausschnittmaß	24	1	H12	104,31 €/St	VH24AT
volta.HW 3-reihig 595x314,5x87mm Ausschnittmaß	36	1	H12	138,19 €/St	VH36AT
volta.HW 4-reihig 720x314,5x87mm Ausschnittmaß	48	1	H12	181,73 €/St	VH48AT
volta.HW 5-reihig 846x314,5x87mm Ausschnittmaß	60	1	H12	234,38 €/St	VH60AT



VZ132N

Klarsichttüre für volta UP/HW-Kleinverteiler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klarsichttür 1-reihig volta.UP/HW	1	H12	75,48 €/St	VZ131N
Klarsichttür 2-reihig volta.UP/HW	1	H12	102,36 €/St	VZ132N
Klarsichttür 3-reihig volta.UP/HW	1	H12	110,84 €/St	VZ133N
Klarsichttür 4-reihig volta.UP/HW	1	H12	151,11 €/St	VZ134N
Klarsichttür 5-reihig volta.UP/HW	1	H12	185,12 €/St	VZ135N



VZ302N

Schließung für volta Kleinverteiler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schloss mit 2x Schlüssel volta.AP/UP/HW	1	H12	54,50 €/St	VZ302N
Ersatzschlüssel für VZ302N	1	H12	12,54 €/St	VZ304N

Lieferform volta Multimedia Komfort

- geteilte Lochmontageplatte
- 3-fach Steckdose
- Patch-Panel für E-Dat Module, 12-fach
- Gerätehalter für Router

Lieferform volta Multimedia Basic

- geteilte Lochmontageplatten
- Hutschiene für Datennetzwerk
- bei Vx24NWB keine Hutschiene enthalten



VA36WWH

volta Multimedia Komfort Aufputz Kleinverteiler mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.AP 3-reihig 1xPatch-Panel / 2xMontageplatte	1	H12	294,96 €/St	VA36WWH
volta.AP 4-reihig 1xPatch-Panel / 3xMontageplatte	1	H12	321,87 €/St	VA48WWH
volta.AP 5-reihig 1xPatch-Panel / 4xMontageplatte	1	H12	415,00 €/St	VA60WWH

neu



VU48WWH

volta Multimedia Komfort Unterputz Kleinverteiler mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.UP 3-reihig 1xPatch-Panel / 2xMontageplatte	1	H12	294,96 €/St	VU36WWH
volta.UP 4-reihig 1xPatch-Panel / 3xMontageplatte	1	H12	321,87 €/St	VU48WWH
volta.UP 5-reihig 1xPatch-Panel / 4xMontageplatte	1	H12	399,99 €/St	VU60WWH



VH60WWH

volta Multimedia Komfort Hohlwand Kleinverteiler mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.HW 3-reihig 1xPatch-Panel / 2xMontageplatte	1	H12	312,45 €/St	VH36WWH
volta.HW 4-reihig 1xPatch-Panel / 3xMontageplatte	1	H12	343,44 €/St	VH48WWH
volta.HW 5-reihig 1xPatch-Panel / 4xMontageplatte	1	H12	420,21 €/St	VH60WWH



VU36NWB

volta Multimedia Basic Unterputz Kleinverteiler mit Stahlblechtür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.UP 2-reihig mit 2xMontageplatte	1	H12	82,43 €/St	VU24NWB
volta.UP 3-reihig mit 1xHutschiene / 2xMontageplatte	1	H12	114,75 €/St	VU36NWB
volta.UP 4-reihig mit 1xHutschiene / 3xMontageplatte	1	H12	157,63 €/St	VU48NWB
volta.UP 5-reihig mit 1xHutschiene / 4xMontageplatte	1	H12	209,43 €/St	VU60NWB



VH48NWB

volta Multimedia Basic Hohlwand Kleinverteiler mit Stahlblechtür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
volta.HW 2-reihig mit 2xMontageplatte	1	H12	104,31 €/St	VH24NWB
volta.HW 3-reihig mit 1xHutschiene / 2xMontageplatte	1	H12	138,19 €/St	VH36NWB
volta.HW 4-reihig mit 1xHutschiene / 3xMontageplatte	1	H12	181,73 €/St	VH48NWB
volta.HW 5-reihig mit 1xHutschiene / 4xMontageplatte	1	H12	234,38 €/St	VH60NWB

Lieferform volta Hybrid Komfort

- Hutschienen für Reiheneinbaugeräte (Energie)
- geteilte Lochmontageplatte
- eine Steckdose
- Gerätehalter für Router



VA602WWHH

volta Hybrid Komfort Aufputz Kleinverteiler mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß

neu

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
24 PLE für Energie (2-reihig) / 2xMontageplatte	1	H12	450,00 €/St	VA602WWH
36 PLE für Energie (3-reihig) / 1xMontageplatte	1	H12	450,00 €/St	VA603WWH



VU602WWH

volta Hybrid Komfort Unterputz Kleinverteiler mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
24 PLE für Energie (2-reihig) / 2xMontageplatte	1	H12	399,99 €/St	VU602WWH
36 PLE für Energie (3-reihig) / 1xMontageplatte	1	H12	399,99 €/St	VU603WWH



VH603WWH

volta Hybrid Komfort Hohlwand Kleinverteiler mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
24 PLE für Energie (2-reihig) / 2xMontageplatte	1	H12	420,21 €/St	VH602WWH
36 PLE für Energie (3-reihig) / 1xMontageplatte	1	H12	420,21 €/St	VH603WWH



VZ00APZ

volta Hybrid & Multimedia Zubehör

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausbaupaket Steckdose Schuko für volta.hybrid mit Euroadapter	1	H12	29,72 €/St	VZ00HD
Steckdose Schuko mit Haltewinkel universal mit Euroadapter	1	H12	27,03 €/St	VZ00APZ
Patch-Panel 12-fach leer	1	H12	61,97 €/St	FZ12MMO
RJ45 Modul C6A, 10GBIT, ClassEA	10	H12	25,64 €/St	VZ314RJ
Befestigungssatz (Gummibänder)	1	H12	5,50 €/St	VZ306
Gerätehalter für Router	1	H12	25,49 €/St	VZ02MM



VU12NK

volta Mauerkasten leer

Bezeichnung (HxBxT)	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Mauerkasten UP 1-reihig 340x335x90mm Nischenmaß	1	H12	12,71 €/St	VU12NK
Mauerkasten UP 2-reihig 490x335x90mm Nischenmaß	1	H12	15,87 €/St	VU24NK
Mauerkasten UP 3-reihig 615x335x90mm Nischenmaß	1	H12	19,07 €/St	VU36NK
Mauerkasten UP 4-reihig 740x335x90mm Nischenmaß	1	H12	22,22 €/St	VU48NK
Mauerkasten UP 5-reihig 865x335x90mm Nischenmaß	1	H12	27,79 €/St	VU60NK
Mauerkasten HW 1-reihig 321x314,5x87mm Ausschnittmaß	1	H12	34,95 €/St	VH12NK
Mauerkasten HW 2-reihig 470x314,5x87mm Ausschnittmaß	1	H12	38,93 €/St	VH24NK
Mauerkasten HW 3-reihig 595x314,5x87mm Ausschnittmaß	1	H12	43,70 €/St	VH36NK
Mauerkasten HW 4-reihig 720x314,5x87mm Ausschnittmaß	1	H12	47,64 €/St	VH48NK
Mauerkasten HW 5-reihig 846x314,5x87mm Ausschnittmaß	1	H12	53,99 €/St	VH60NK



VZ24AU

volta Ausbaupaket universal

- mit PE-QuickConnect-Klemme
- mit Traggerüst (Hutschiene)
- Geräteabdeckung, Blendrahmen und Stahlblechtür
- Farbe: weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausbaupaket 1-reihig 356,5x348mm Blendrahmenmaß	1	H12	76,36 €/St	VZ12AU
Ausbaupaket 2-reihig 505,5x348mm Blendrahmenmaß	1	H12	78,31 €/St	VZ24AU
Ausbaupaket 3-reihig 630,5x348mm Blendrahmenmaß	1	H12	112,11 €/St	VZ36AU
Ausbaupaket 4-reihig 755,5x348mm Blendrahmenmaß	1	H12	156,25 €/St	VZ48AU
Ausbaupaket 5-reihig 880,5x348mm Blendrahmenmaß	1	H12	214,63 €/St	VZ60AU




VZ02NWH

volta Hybrid Ausbaupakete 5-reihig

- Lieferform ohne QuickConnect-Klemmen
- QuickConnect-Klemmen siehe Seite 20

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
12 PLE für Energie (1-reihig) / 3xMontageplatten für Multimedia (4-reihig)	1	H12	172,84 €/St	VZ01NWH
24 PLE für Energie (2-reihig) / 2xMontageplatten für Multimedia (3-reihig)	1	H12	165,35 €/St	VZ02NWH
36 PLE für Energie (3-reihig) / 1xMontageplatten für Multimedia (2-reihig)	1	H12	157,83 €/St	VZ03NWH



FZ12MMO

volta Multimedia Innenausbau individuell

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Lochmontageplatte 95 x 265mm / 1 Platte pro Verteilerreihe	1	H12	15,40 €/St	VZ00LK
Ausbaupaket Steckdose Schuko für volta.hybrid mit Euroadapter	1	H12	29,72 €/St	VZ00HD
Patch Panel 12-fach leer	1	H12	61,97 €/St	FZ12MMO
RJ45 Modul C6A, 10GBIT, ClassEA	10	H12	25,64 €/St	VZ314RJ
Befestigungssatz (Gummibänder)	1	H12	5,50 €/St	VZ306
Gerätehalter für Router	1	H12	25,49 €/St	VZ02MM
Steckdose Schuko mit Haltewinkel universal, mit Euroadapter	1	H12	27,03 €/St	VZ00APZ



VZ104W

volta Blendrahmen mit WLAN Kunststofftür geschlitzt, weiß

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blendrahmen mit WLAN Tür 3-reihig	1	H12	100,79 €/St	VZ103W
Blendrahmen mit WLAN Tür 4-reihig	1	H12	121,74 €/St	VZ104W
Blendrahmen mit WLAN Tür 5-reihig	1	H12	149,75 €/St	VZ105W



VE103D

vector Aufputz Mini-Feuchtraumverteiler, lichtgrau, IP65

- mit Zugbügelklemme

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 175x111x93mm Außenmaß	3	1	H12	55,60 €/St	VE103D
1-reihig 190x165x113mm Außenmaß	6	1	H12	61,97 €/St	VE106D
1-reihig 210x237x114mm Außenmaß	10	1	H12	73,20 €/St	VE110D



VE103PN

vector Aufputz Mini-Outdoor-Verteiler, lichtgrau, UV beständig, IP65

- ohne Klemmen

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 175x111x93mm Außenmaß	3	1	H12	68,50 €/St	VE103PN
1-reihig 190x165x113mm Außenmaß	6	1	H12	82,69 €/St	VE106PN
1-reihig 210x237x114mm Außenmaß	10	1	H12	98,59 €/St	VE110PN



VE103SN

vector Aufputz Mini-Verteiler, lichtgrau, UV beständig, IP65

- ohne Klemmen
- ohne Leitungseinführungen

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 175x111x93mm Außenmaß	3	1	H12	64,99 €/St	VE103SN
1-reihig 190x165x113mm Außenmaß	6	1	H12	78,05 €/St	VE106SN
1-reihig 210x237x114mm Außenmaß	10	1	H12	92,33 €/St	VE110SN



VE212DN

vector Aufputz Feuchtraumverteiler, lichtgrau, IP65, QuickConnect

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 302x310x151mm Außenmaß	12	1	H12	103,83 €/St	VE112DN
1-reihig 302x418x151mm Außenmaß	18	1	H12	163,85 €/St	VE118DN
2-reihig 427x310x151mm Außenmaß	24	1	H12	179,83 €/St	VE212DN
2-reihig 452x418x151mm Außenmaß	36	1	H12	257,52 €/St	VE218DN
3-reihig 552x310x151mm Außenmaß	36	1	H12	232,89 €/St	VE312DN
3-reihig 602x418x151mm Außenmaß	54	1	H12	399,99 €/St	VE318DN
4-reihig 677x310x151mm Außenmaß	48	1	H12	379,77 €/St	VE412DN



VE112PN

vector Aufputz Outdoor-Verteiler, lichtgrau, UV beständig, IP65

- ohne Klemmen (als Zubehör erhältlich)

Bezeichnung (HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 302x310x151mm Außenmaß	12	1	H12	135,26 €/St	VE112PN
1-reihig 302x418x151mm Außenmaß	18	1	H12	201,94 €/St	VE118PN
2-reihig 427x310x151mm Außenmaß	24	1	H12	217,88 €/St	VE212PN
2-reihig 452x418x151mm Außenmaß	36	1	H12	303,02 €/St	VE218PN
3-reihig 552x310x151mm Außenmaß	36	1	H12	277,48 €/St	VE312PN
3-reihig 602x418x151mm Außenmaß	54	1	H12	464,67 €/St	VE318PN
4-reihig 677x310x151mm Außenmaß	48	1	H12	432,36 €/St	VE412PN



VE112SN

vector Aufputz Outdoor-Verteiler, lichtgrau, UV-beständig, IP65

- ohne Leitungseinführung
- ohne Klemmen (als Zubehör erhältlich)

Bezeichnung (Außenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-reihig 302x310x151mm	12	1	H12	127,20 €/St	VE112SN
1-reihig 302x418x151mm	18	1	H12	190,84 €/St	VE118SN
2-reihig 427x310x151mm	24	1	H12	208,38 €/St	VE212SN
2-reihig 452x418x151mm	36	1	H12	290,93 €/St	VE218SN
3-reihig 552x310x151mm	36	1	H12	265,45 €/St	VE312SN
3-reihig 602x418x151mm	54	1	H12	448,49 €/St	VE318SN
4-reihig 677x310x151mm	48	1	H12	417,56 €/St	VE412SN



VE312SN1

Notstromverteiler lichtgrau, UV-beständig, IP65

- FI-Schalter 40A/ 100mA, Typ A/S
- Wechselschalter 4-polig, 40A (Netz - 0 - Not)
- Sicherungslasttrennschalter TYTAN D02 - 4-polig, 35A - Anschluss Netz
- Sicherungslasttrennschalter TYTAN D02 - 4-polig, 35A - Anschluss Stromerzeuger
- 3x Kabelverschraubung, vector, IP65, M32

Bezeichnung (Außenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig 552x310x151mm	36	1	H90	693,82 €/St	VE312SN1



VZ311

vector Kleinverteiler, Zubehör

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schloss für Feuchtraumverteiler	-	1	H12	53,30 €/St	VZ311
Klemmenträger für Quickconnect-Klemmen	-	1	H12	6,10 €/St	VZ711
Adapter, vector, für Klemmenträger (z.B.: VZ711)	-	1	H12	4,77 €/St	VZ744
Abdeckstreifen vorgeprägt lichtgrau	6	10	H12	2,19 €/St	VZ413
Abdeckstreifen vorgeprägt lichtgrau	12	10	H12	4,26 €/St	VZ415
Abdeckstreifen vorgeprägt lichtgrau	18	10	H12	6,70 €/St	VZ416
Verschlussstopfen, passend für M20/25	-	1	H12	8,52 €/St	VZ013V
Kabelverschraubung, IP65, M16	-	20	H12	2,89 €/St	VZ016M
Kabelverschraubung, IP65, M20	-	20	H12	4,16 €/St	VZ020M
Verschlussstopfen, passend für M32	-	1	H12	12,15 €/St	VZ021V
Kabelverschraubung, IP65, M25	-	20	H12	7,59 €/St	VZ025M
Kabelverschraubung, IP65, M32	-	20	H12	11,25 €/St	VZ032M
Kabelverschraubung, IP65, M40	-	10	H12	18,90 €/St	VZ040M



FWQ62M2

Feldverteiler Energie Aufputz weiß, IP44, Schutzklasse II, QuickConnect PE

- Stahlblechtür geschlossen

Bezeichnung (Außenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
4-reihig je 26PLE 650x550x161mm	104	1	H15	736,68 €/St	FWQ42M2
5-reihig je 26PLE 800x550x161mm	130	1	H15	821,57 €/St	FWQ52M2
6-reihig je 26PLE 950x550x161mm	156	1	H15	915,82 €/St	FWQ62M2
7-reihig je 26PLE 1100x550x161mm	182	1	H15	1.012,80 €/St	FWQ72M2



FWQ62M5

Feldverteiler Hybrid Aufputz weiß, IP44, Schutzklasse II QuickConnect PE

- WLAN Kunststofftür geschlitzt
- Energie- und Multimediafeld untereinander
- Kunststoff Montageplatte

neu

Bezeichnung (Außenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE / 3-reihig Multimedia 950x300x161mm	36	1	H15	661,01 €/St	FWQ61M5
3-reihig je 26PLE / 3-reihig Multimedia 950x550x161mm	78	1	H15	958,16 €/St	FWQ62M5



FWQ52K3

Feldverteiler Hybrid Aufputz weiß, IP44, Schutzklasse II, QuickConnect PE

- WLAN Kunststofftür geschlitzt
- Energie- und Multimediafeld nebeneinander
- Kunststoff Montageplatte

Bezeichnung (Außenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
4-reihig je 12PLE / 4-reihig Multimedia 650x550x161mm	48	1	H15	829,39 €/St	FWQ42K3
5-reihig je 12PLE / 5-reihig Multimedia 800x550x161mm	60	1	H15	925,63 €/St	FWQ52K3
6-reihig je 12PLE / 6-reihig Multimedia 950x550x161mm	72	1	H15	1.034,81 €/St	FWQ62K3



FWQ73P

Feldverteiler Energie Aufputz weiß, IP44, Schutzklasse II, QuickConnect PE

- Stahlblechtür geschlossen

Bezeichnung (Außenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE 500x300x161mm	36	1	H15	453,88 €/St	FWQ31P
3-reihig je 2x12PLE 500x550x161mm	72	1	H15	647,84 €/St	FWQ32P
3-reihig je 3x12PLE 500x800x161mm	108	1	H15	863,30 €/St	FWQ33P
3-reihig je 4x12PLE 500x1050x161mm	144	1	H15	1.051,87 €/St	FWQ34P
4-reihig je 12PLE 650x300x161mm	48	1	H15	510,42 €/St	FWQ41P
4-reihig je 2x12PLE 650x550x161mm	96	1	H15	763,68 €/St	FWQ42P
4-reihig je 3x12PLE 650x800x161mm	144	1	H15	983,15 €/St	FWQ43P
4-reihig je 4x12PLE 650x1050x161mm	192	1	H15	1.209,42 €/St	FWQ44P
5-reihig je 12PLE 800x300x161mm	60	1	H15	565,68 €/St	FWQ51P
5-reihig je 2x12PLE 800x550x161mm	120	1	H15	821,57 €/St	FWQ52P
5-reihig je 3x12PLE 800x800x161mm	180	1	H15	1.208,06 €/St	FWQ53P
5-reihig je 4x12PLE 800x1050x161mm	240	1	H15	1.490,86 €/St	FWQ54P
6-reihig je 12PLE 950x300x161mm	72	1	H15	628,98 €/St	FWQ61P
6-reihig je 2x12PLE 950x550x161mm	144	1	H15	915,82 €/St	FWQ62P
6-reihig je 3x12PLE 950x800x161mm	216	1	H15	1.352,16 €/St	FWQ63P
6-reihig je 4x12PLE 950x1050x161mm	288	1	H15	1.674,01 €/St	FWQ64P
7-reihig je 12PLE 1100x300x161mm	84	1	H15	690,92 €/St	FWQ71P
7-reihig je 2x12PLE 1100x550x161mm	168	1	H15	1.012,80 €/St	FWQ72P
7-reihig je 3x12PLE 1100x800x161 mm	252	1	H15	1.453,16 €/St	FWQ73P
7-reihig je 4x12PLE 1100x1050x161mm	336	1	H15	1.731,93 €/St	FWQ74P



FWU62M2

Feldverteiler Energie Unterputz / Hohlwand weiß, IP30, Schutzklasse II, QuickConnect PE

- Stahlblechtür geschlossen

Bezeichnung (Wannenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
4-reihig je 26PLE 652x560x110mm	104	1	H15	719,20 €/St	FWU42M2
5-reihig je 26PLE 802x560x110mm	130	1	H15	801,35 €/St	FWU52M2
6-reihig je 26PLE 952x560x110mm	156	1	H15	892,94 €/St	FWU62M2
7-reihig je 26PLE 1102x560x110mm	182	1	H15	993,96 €/St	FWU72M2



FWU62M5

Feldverteiler Hybrid Unterputz / Hohlwand weiß, IP30, Schutzklasse II QuickConnect PE

- WLAN Kunststofftür geschlitzt
- Energie- und Multimediafeld untereinander
- Kunststoff Montageplatte

neu

Bezeichnung (Wannenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE / 3-reihig Multimedia 1003x353x125mm	36	1	H15	643,78 €/St	FWU61M5
3-reihig je 26PLE / 3-reihig Multimedia 1003x603x125mm	78	1	H15	935,26 €/St	FWU62M5



FWU52K3

Feldverteiler Hybrid Unterputz / Hohlwand weiß, IP30, Schutzklasse II, QuickConnect PE

- WLAN Kunststofftür geschlitzt
- Energie- und Multimediafeld nebeneinander
- Kunststoff Montageplatte

Bezeichnung (Wannenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
4-reihig je 12PLE / 4-reihig Multimedia 652x560x110mm	48	1	H15	808,05 €/St	FWU42K3
5-reihig je 12PLE / 5-reihig Multimedia 802x560x110mm	60	1	H15	902,37 €/St	FWU52K3
6-reihig je 12PLE / 6-reihig Multimedia 952x560x110mm	72	1	H15	1.010,07 €/St	FWU62K3



FWU73S

Feldverteiler Energie Unterputz / Hohlwand weiß, IP30, Schutzklasse II, QuickConnect PE

- Stahlblechtür geschlossen

Bezeichnung (Wannenmaß HxBxT)	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE 502x310x110mm	36	1	H15	441,78 €/St	FWU31S
3-reihig je 2x12PLE 502x560x110mm	72	1	H15	630,28 €/St	FWU32S
3-reihig je 3x12PLE 502x810x110mm	108	1	H15	844,45 €/St	FWU33S
4-reihig je 12PLE 652x310x110mm	48	1	H15	496,98 €/St	FWU41S
4-reihig je 2x12PLE 652x560x110mm	96	1	H15	719,20 €/St	FWU42S
4-reihig je 3x12PLE 652x810x110mm	144	1	H15	960,28 €/St	FWU43S
5-reihig je 12PLE 802x310x110mm	60	1	H15	549,50 €/St	FWU51S
5-reihig je 2x12PLE 802x560x110mm	120	1	H15	801,35 €/St	FWU52S
5-reihig je 3x12PLE 802x810x110mm	180	1	H15	1.168,99 €/St	FWU53S
6-reihig je 12PLE 952x310x110mm	72	1	H15	612,80 €/St	FWU61S
6-reihig je 2x12PLE 952x560x110mm	144	1	H15	892,94 €/St	FWU62S
6-reihig je 3x12PLE 952x810x110mm	216	1	H15	1.299,64 €/St	FWU63S
7-reihig je 12PLE 1102x310x110mm	84	1	H15	673,39 €/St	FWU71S
7-reihig je 2x12PLE 1102x560x110mm	168	1	H15	993,96 €/St	FWU72S
7-reihig je 3x12PLE 1102x810x110mm	252	1	H15	1.419,49 €/St	FWU73S



FZ443N

Kabelrangierkanal für AP-Feldverteiler QuickSet, weiß

Bezeichnung (HxBxT)	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-feldrig, aufsteckbar, 176x300x135mm	1	H15	90,97 €/St	FZ441N
2-feldrig, aufsteckbar, 176x550x135mm	1	H15	104,99 €/St	FZ442N
3-feldrig, aufsteckbar, 176x800x135mm	1	H15	121,74 €/St	FZ443N
4-feldrig, aufsteckbar, 176x1050x135mm	1	H15	139,94 €/St	FZ444N



FZ428

Leitungseinführung für AP-Feldverteiler QuickSet

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Flansch IP44/54 für Rückseite	1	H10	34,46 €/St	FZ428
Flansch oben/unten, Ersatzteil	1	H10	34,46 €/St	FZ426



FZ442S

Schränkverbinder vertikal für AP-Feldverteiler QuickSet

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1-feldrig für Schränke Breite 300mm	1	H10	32,84 €/St	FZ441S
2-feldrig für Schränke Breite 550mm	1	H10	47,26 €/St	FZ442S
3-feldrig für Schränke Breite 800mm	1	H10	71,53 €/St	FZ443S
4-feldrig für Schränke Breite 1050mm	1	H10	97,02 €/St	FZ444S
Kabelabfangschiene 30x15x2mm (Vorrichtung im Schrank)	1	H10	23,99 €/St	FZ850S



VZ405N

Hohlwandanker für UP/HW-Feldverteiler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hohlwandset (4 Stück)	1	H12	41,16 €/St	VZ405N



VZ741

Leitungseinführung für UP/HW-Feldverteiler

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rückseitiger Flansch IP41 für Hohlwandinstallation	1	H15	30,79 €/St	VZ741



FD00P5

Belüftungsplatte für Mauerkasten UP/HW-Feldverteiler


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Belüftungsplatten für Mauerkasten (2 Stück)	1	H15	26,58 €/St	FD00P5



UZ005

AP/UP/HW-Feldverteiler Zubehör

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Bezeichnungstreifen 12PLE (12 Stück)	1	H15	19,60 €/St	UZ005
Bezeichnungstreifen 26PLE (1 Stück)	1	H15	3,49 €/St	JE005
Plantasche klarsicht, A4, selbstklebend	10	H10	4,31 €/St	FZ794
Abdeckstreifen vorgeprägt 219mm / 12PLE weiß	10	H12	4,26 €/St	S35S
Abdeckstreifen vorgeprägt 430mm / 24 PLE weiß	10	H10	8,23 €/St	JP002



VZ00APZ

Schukosteckdose für Lochmontagebefestigung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose Schuko mit Haltewinkel universal für APZ, mit Euroadapter	1	H12	27,03 €/St	VZ00APZ



VZ00AS

Schukosteckdose 3-fach für Hutschienenmontage

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose Schuko, 3-fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage	1	H12	116,08 €/St	VZ00AS
Hutschiene 1-feldrig	1	H11	6,80 €/St	UZ01B4
Abdeckhaube für Steckdose 3-fach	1	H15	29,40 €/St	UM00S3



UM00K3

Kombi-Panel Schuko / Multimedia

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kombi-Panel Schuko 2-fach / E-Dat RJ45 für 10 Module	1	H15	33,23 €/St	UM00K3
Schuko-Steckdose 1-fach	1	H12	29,72 €/St	VZ00HD
Blindabdeckung für Steckdosenausschnitt (ohne Schrauben)	1	H12	12,60 €/St	VZ00HB
Abdeckhaube für Kombi-Panel	1	H15	29,40 €/St	UM00S2



UM00K4

Patch-Panele Multimedia

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Patch-Panel E-Dat RJ45 für 24 Module	1	H15	33,23 €/St	UM00K4
Patch-Panel Keystone für 24 Module	1	H15	33,23 €/St	UM00K5
Abdeckhaube für Kombi-Panel	1	H15	29,40 €/St	UM00S2



VZ314RJ

E-Dat Module

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat-Format), C6, ISO A, 10Gbit	1	H12	25,64 €/St	VZ314RJ
KOAX Modul (E-Dat-Format), F-Buchse / F-Buchse	1	H12	24,79 €/St	VZ315FF
KOAX Modul (E-Dat-Format), IEC/Antennen-Buchse	1	H12	25,26 €/St	VZ316FB
KOAX Modul (E-Dat-Format), IEC/Antennen-Stecker	1	H12	25,26 €/St	VZ317FS
LWL Modul (E-Dat-Format) LC-Duplex-Buchse, OM2	1	H12	34,70 €/St	VZ318LC
Blind Modul (E-Dat-Format)	1	H12	5,94 €/St	VZ314BL



VZ02MM

Befestigungszubehör für Router

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gummibänder für Großgeräte	1	H12	5,50 €/St	VZ306
Gerätehalter für Router	1	H12	25,49 €/St	VZ02MM



FW624W

Installationsverteiler Aufputz weiß, IP40, Schutzklasse I

- alle Verteiler eintürig
- ohne Klemmen (als Zubehör erhältlich)

Bezeichnung	(HxBxT) mm - Außenmaß	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE	641x355x150	36	1	H14	395,42 €/St	FW312W
3-reihig je 24PLE	641x571x150	72	1	H14	440,13 €/St	FW324W
4-reihig je 12PLE	791x355x150	48	1	H14	467,57 €/St	FW412W
4-reihig je 24PLE	791x571x150	96	1	H14	512,27 €/St	FW424W
4-reihig je 36PLE	791x787x150	144	1	H14	643,61 €/St	FW436W
5-reihig je 12PLE	941x355x150	60	1	H14	545,49 €/St	FW512W
5-reihig je 24PLE	941x571x150	120	1	H14	595,98 €/St	FW524W
5-reihig je 36PLE	941x787x150	180	1	H14	730,18 €/St	FW536W
6-reihig je 12PLE	1091x355x150	72	1	H14	621,97 €/St	FW612W
6-reihig je 24PLE	1091x571x150	144	1	H14	743,14 €/St	FW624W
6-reihig je 36PLE	1091x787x150	216	1	H14	899,00 €/St	FW636W
7-reihig je 36PLE	1241x787x150	252	1	H14	1.069,25 €/St	FW736W



FW524F

Installationsverteiler Unterputz weiß, IP30, Schutzklasse I

- alle Verteiler eintürig
- für Hohlwandmontage geeignet
- ohne Klemmen (als Zubehör erhältlich)

Bezeichnung	(HxBxT) mm - Wannenmaß	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE	620x334x110	36	1	H14	395,42 €/St	FW312F
3-reihig je 24PLE	620x550x110	72	1	H14	440,13 €/St	FW324F
4-reihig je 12PLE	770x334x110	48	1	H14	467,57 €/St	FW412F
4-reihig je 24PLE	770x550x110	96	1	H14	512,27 €/St	FW424F
4-reihig je 36PLE	770x766x110	144	1	H14	643,61 €/St	FW436F
5-reihig je 12PLE	920x334x110	60	1	H14	545,49 €/St	FW512F
5-reihig je 24PLE	920x550x110	120	1	H14	595,98 €/St	FW524F
5-reihig je 36PLE	920x766x110	180	1	H14	730,18 €/St	FW536F
6-reihig je 12PLE	1070x334x110	72	1	H14	621,97 €/St	FW612F
6-reihig je 24PLE	1070x550x110	144	1	H14	743,14 €/St	FW624F
6-reihig je 36PLE	1070x766x110	216	1	H14	899,00 €/St	FW636F
7-reihig je 36PLE	1220x766x110	252	1	H14	1.069,25 €/St	FW736F



FZ24H

Installationsverteiler, Zubehör

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hutschiene 1-feldrig für FW x 12F/W	1	H14	9,98 €/St	FZ12D
Hutschiene 2-feldrig für FW x 24F/W	1	H14	10,91 €/St	FZ24D
Hutschiene 3-feldrig für FW x 36F/W	1	H14	11,84 €/St	FZ36D
Zugentlastung 1-feldrig für FW x 12F/W	1	H14	15,58 €/St	FZ12H
Zugentlastung 2-feldrig für FW x 24F/W	1	H14	18,70 €/St	FZ24H
Zugentlastung 3-feldrig für FW x 36F/W	1	H14	21,82 €/St	FZ36H




KN26E

QuickConnect Klemmblöcke für Installationsverteiler

- 1 Stück KN00A pro KN26x


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Adapter für QC Klemmblöcke	1	H12	4,76 €/St	KN00A
QC, PE-Klemme, 26 Klemmstellen	1	H12	13,86 €/St	KN26E
QC, N-Klemme, 26 Klemmstellen	1	H12	13,86 €/St	KN26N



ZW313W-N ZW312F-N

Zählerverteiler Niederösterreich Schutzklasse I, weiß


Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-3ZP/2NZR	1176x747x250 Außenmaß	70	1	H07	728,71 €/St	ZW312W-N
AP-3ZP/3NZR	1326x747x250 Außenmaß	105	1	H07	839,79 €/St	ZW313W-N
UP-3ZP/2NZR	1093x711x253 Wannenmaß	70	1	H07	595,98 €/St	ZW312F-N
UP-3ZP/3NZR	1243x711x253 Wannenmaß	105	1	H07	662,35 €/St	ZW313F-N



ZW313W-B ZW312F-B

Zählerverteiler Burgenland inkl. B1-Sperre Schutzklasse I, weiß


Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-3ZP/2NZR	1176x747x250 Außenmaß	70	1	H07	1.044,74 €/St	ZW312W-B
AP-3ZP/3NZR	1326x747x250 Außenmaß	105	1	H07	1.109,63 €/St	ZW313W-B
UP-3ZP/2NZR	1093x711x253 Wannenmaß	70	1	H07	865,76 €/St	ZW312F-B
UP-3ZP/3NZR	1243x711x253 Wannenmaß	105	1	H07	933,59 €/St	ZW313F-B



ZW313W-ST ZW312F-ST

Zählerverteiler Steiermark Schutzklasse I, weiß


Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-3ZP/2NZR	1176x747x250 Außenmaß	70	1	H07	715,75 €/St	ZW312W-ST
AP-3ZP/3NZR	1326x747x250 Außenmaß	105	1	H07	828,29 €/St	ZW313W-ST
UP-3ZP/2NZR	1093x711x253 Wannenmaß	70	1	H07	582,95 €/St	ZW312F-ST
UP-3ZP/3NZR	1243x711x253 Wannenmaß	105	1	H07	650,79 €/St	ZW313F-ST



ZW313W-TK ZW312F-TK

Zählerverteiler Kärnten / Oberösterreich / Tirol / Wien Schutzklasse I, weiß


Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-3ZP/2NZR	1176x747x250 Außenmaß	70	1	H07	740,27 €/St	ZW312W-TK
AP-3ZP/3NZR	1326x747x250 Außenmaß	105	1	H07	848,48 €/St	ZW313W-TK
UP-3ZP/2NZR	1093x711x253 Wannenmaß	70	1	H07	603,15 €/St	ZW312F-TK
UP-3ZP/3NZR	1243x711x253 Wannenmaß	105	1	H07	669,52 €/St	ZW313F-TK



ZW313W-OS ZW312F-OS

Zählerverteiler Salzburg Schutzklasse I, weiß


Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-3ZP/2NZR	1176x747x250 Außenmaß	70	1	H07	740,27 €/St	ZW312W-OS
AP-3ZP/3NZR	1326x747x250 Außenmaß	105	1	H07	848,48 €/St	ZW313W-OS
UP-3ZP/2NZR	1093x711x253 Wannenmaß	70	1	H07	603,15 €/St	ZW312F-OS
UP-3ZP/3NZR	1243x711x253 Wannenmaß	105	1	H07	669,52 €/St	ZW313F-OS



ZW313W-V ZW312F-V

Zählerverteiler Vorarlberg mit 61005 Türschloss Schutzklasse I, weiß

Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-3ZP/2NZR	1176x747x250 Außenmaß	70	1	H07	756,15 €/St	ZW312W-V
AP-3ZP/3NZR	1326x747x250 Außenmaß	105	1	H07	870,16 €/St	ZW313W-V
UP-3ZP/2NZR	1093x711x253 Wannenmaß	70	1	H07	623,34 €/St	ZW312F-V
UP-3ZP/3NZR	1243x711x253 Wannenmaß	105	1	H07	689,78 €/St	ZW313F-V



ZW413W

ZW412F

Zählerverteiler Österreich ohne Vorzählerblende Schutzklasse I, weiß

Bezeichnung	(HxBxT) mm	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AP-4ZP/2NZR	1176x957x250 Außenmaß	92	1	H07	1.614,67 €/St	ZW412W
AP-4ZP/3NZR	1326x957x250 Außenmaß	138	1	H07	1.825,33 €/St	ZW413W
UP-4ZP/2NZR	1093x921x253 Wannenmaß	92	1	H07	1.418,43 €/St	ZW412F
UP-4ZP/3NZR	1243x921x253 Wannenmaß	138	1	H07	1.608,89 €/St	ZW413F



UW42UD2

Vorzählerblenden für Zählerverteiler ZW41x

- 4-feldrig
- h = 300 mm


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
VZ-Blende Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Wien	1	H07	66,39 €/St	UW42UD1
VZ-Blende Burgenland inkl. B1-Sperre	1	H07	411,31 €/St	UW42UD1B
VZ-Blende Vorarlberg	1	H07	79,73 €/St	UW42UD1P
VZ-Blende Salzburg	1	H07	66,39 €/St	UW42UD2
VZ-Blende Niederösterreich für BB-Sperre	1	H07	66,39 €/St	UW42UD3
VZ-Blende Niederösterreich	1	H07	57,55 €/St	UW42UD4



FZ598N

Schließung 61005

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Türschild mit Klappgriff	1	H10	12,40 €/St	FZ598N
Schlossschild für Bartschlüssel	1	H10	37,98 €/St	FZ599



Y87H

Zubehör Zählerverteiler Schutzklasse I

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klemmenträger für Zusatzklemmblock QC	1	H07	14,58 €/St	UW3GR
QC PE-Klemme, 26 Klemmstellen	1	H12	13,86 €/St	KN26E
QC N-Klemme, 26 Klemmstellen	1	H12	13,86 €/St	KN26N
Querschiene für NH-Unterteile 3-feldrig ZW31x	1	H07	59,33 €/St	UW3FB
Querschiene für NH-Unterteile 4-feldrig ZW41x	1	H07	66,39 €/St	UW4FB
Geräteträger für NH-Trenner Gr00	1	H07	32,00 €/St	UW3FS
Adapter für Hochleistungsautomaten	1	H40	19,15 €/St	HYA036H
Zugangskabelbaum 4-polig 10mm ²	25	H60	34,75 €/St	Y87H
Abgangskabelbaum 5-polig 10/16mm ²	20	H60	56,04 €/St	Y89A
Abdeckstreifen weiß, sperrbar/vorgeprägt, 216mm	10	H11	10,01 €/St	ZZ35S



KH35E8

Hauptabzweigklemmen fingersicher AL/CU

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
HILAK 2x35 ² +6x25 ² 1P grün	2	H61	30,86 €/St	KH35E8
HILAK 2x35 ² +6x25 ² 1P grau	2	H61	30,86 €/St	KH35L8
HILAK 2x35 ² +6x25 ² 1P blau	2	H61	30,86 €/St	KH35N8
HILAK 2x35 ² +2x25 ² 3P grau	1	H61	56,30 €/St	KH35L3
HILAK 2x35 ² +2x25 ² 5P grau	1	H61	93,84 €/St	KH45A



L73M35A

Sicherungselemente

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
D02-Lasttrennschalter 63A - 3x63A	4	3	H62	115,25 €/St	L730
D02-Lasttrennschalter 63A - 3+Nx63A	4	3	H62	158,04 €/St	L760
D02-Lasttrennschalter 63A - 3x20A	4,5	4	H62	107,34 €/St	L73M20A
D02-Lasttrennschalter 63A - 3x25A	4,5	4	H62	107,34 €/St	L73M25A
D02-Lasttrennschalter 63A - 3x35A	4,5	4	H62	107,34 €/St	L73M35A
D02-Lasttrennschalter 63A - 3x40A	4,5	4	H62	107,34 €/St	L73M40A
D02-Lasttrennschalter 63A - 3x50A	4,5	4	H62	107,34 €/St	L73M50A
Selektivteilsicherung - SSI-Einheit INON mit Sperre, D01-10A	1,5	12	H62	48,92 €/St	L70M
NH00-Trenner 3x160A Hutprofilschiene PK70mm ²	-	1	H62	82,13 €/St	LT050
NH00-Trenner 3x160A SS60mm PK70mm ²	-	1	H62	113,72 €/St	LT057
Verriegelung Fenster univers NH00/1/2/3	-	20	H62	7,99 €/St	LZ054
Sicherungs-Lasttrennschalter D02 3P/63A	4,5	4	H62	96,36 €/St	L73M
Sicherungs-Lasttrennschalter D02 1+N/63A	3	6	H62	107,48 €/St	L75M
Sicherungs-Lasttrennschalter D02 3+N/63A	6	9	H62	188,61 €/St	L76M
Sicherungssockel D02 1P/63A	1,5	9	H62	7,74 €/St	LD043
Sicherungssockel D02 3P/63A	4,5	9	H62	16,58 €/St	LD046



KJ30ATT

Zählersteckklemmen

- Zählersteckklemmen wurden nach ÖVE R21:2019 mit 50A Nennstrom bei Verwendung des Standardstiftes geprüft
- EVU Zulassung für Wiener Netze, Steiermark und Tirol
- weitere EVU Zulassungen vor der Verwendung nachfragen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zählersteckklemme Wechselstrom 50 A	5	H63	38,72 €/St	KJ10AT
Zählersteckklemme Drehstrom 50 A, ohne TRE-Abgang	5	H63	69,04 €/St	KJ30ATT
Zählersteckklemme Drehstrom 50 A, mit TRE-Abgang	5	H63	160,87 €/St	KJ30AT



KJ01Z

Standardstifte für Zählersteckklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Standardstift für ZSK, 3 Stück, 40mm, 1~ AC	1	H63	4,62 €/St	KJ01Z
Standardstift für ZSK, 7 Stück, 40mm, 3~ AC	1	H63	8,96 €/St	KJ01Z7
Standardstift für ZSK, 7 Stück, 45mm, 3~ AC	1	H63	8,96 €/St	KJ03Z



KJ05Z

Klemmendeckel für Zählersteckklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klemmendeckel klein für KJ10AT	10	H63	21,04 €/St	KJ04Z
Klemmendeckel groß für KJ30AT(T)	5	H63	22,50 €/St	KJ05Z



T95E

Sperrverschluss für Zählertafel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sperrverschluss für 3 Punkt Zählertafel, plombierbar	1	H63	54,72 €/St	T95E



PVAC73UV02110-N

AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen von 42-110kVA, Aufputz, UV-stabil, IP65, Schutzklasse II

Verteilergehäuse Polyester FL73SP bestückt mit:

- HMT160JR: Leistungsschalter 160A inkl. Motorantrieb
- LT0057: 2x Si-Lasttrennschalter (ohne Sicherungseinsätze)
- VZ050M: Kabelverschraubung M50 für Zuleitung
- VZ032M: 4x Kabelverschraubung M32 für Anschlüsse
- FZ535: Schwenkhebel für Halbzylinderschloss (plombierbar)
- FZ818: Plantasche
- FL863Z: Wandbefestigungsglaschen

Bezeichnung (Außenmaß 1150x850x300mm)	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
AC-Sammlerverteiler; Burgenland	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-B
AC-Sammlerverteiler; Kärnten	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-K
AC-Sammlerverteiler; Niederösterreich	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-N
AC-Sammlerverteiler; Oberösterreich	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-O
AC-Sammlerverteiler; Salzburg	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-S
AC-Sammlerverteiler; Steiermark	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-ST
AC-Sammlerverteiler; Tirol	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-T
AC-Sammlerverteiler; Vorarlberg	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-V
AC-Sammlerverteiler; Wien	1	H96	7.948,69 €/St	PVAC73UV02110-W



LT0057

NH00- / NH000-Trenner

- zur Erweiterung bis max. 160A Nennstrom
- für 60mm-Sammelschienensystem

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, Abgang unten, RK	1	H62	108,95 €/St	LT0056
Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, Abgang oben, PK	1	H62	113,72 €/St	LT0057
Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm, Abgang unten, RK	1	H62	107,34 €/St	LT0056
Sicherungslasttrennschalter LT NH000/60mm, Abgang oben, PK	1	H62	107,34 €/St	LT0057



ZAY55517

Verteiler FLxxSP Zubehör / Ersatzteile

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schalterschrankheizung, 120 - 240 VAC, 50 W, therm. gesteuert	1	H08	249,32 €/St	ZAY55517
Wandbefestigungswinkel	1	H13	35,76 €/St	FL863Z
Kabelverschraubung, IP65, M16, Kunststoff	20	H12	2,89 €/St	VZ016M
Kabelverschraubung, IP65, M20, Kunststoff	20	H12	4,16 €/St	VZ020M
Kabelverschraubung, IP65, M25, Kunststoff	20	H12	7,59 €/St	VZ025M
Kabelverschraubung, IP65, M32, Kunststoff	20	H12	11,25 €/St	VZ032M
Kabelverschraubung, IP65, M40, Kunststoff	10	H12	18,90 €/St	VZ040M
Abdeckstreifen 219mm 12 PLE weiß	10	H12	4,26 €/St	S35S



KN06N

N-Klemmen QuickConnect, blau/weiß


Bezeichnung	QC	Schraub	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
N-Klemme QC, 6 Klemmstellen	5	1	30 mm	1	H12	5,03 €/St	KN06N
N-Klemme QC, 10 Klemmstellen	8	2	45 mm	1	H12	6,30 €/St	KN10N
N-Klemme QC, 14 Klemmstellen	11	3	60 mm	1	H12	7,56 €/St	KN14N
N-Klemme QC, 18 Klemmstellen	14	4	75 mm	1	H12	8,83 €/St	KN18N
N-Klemme QC, 22 Klemmstellen	17	5	90 mm	1	H12	11,18 €/St	KN22N
N-Klemme QC, 26 Klemmstellen	20	6	105 mm	1	H12	13,86 €/St	KN26N



KN26E

PE-Klemmen QuickConnect, grün/gelb

Bezeichnung	QC	Schraub	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
PE-Klemme QC, 6 Klemmstellen	5	1	30 mm	1	H12	5,03 €/St	KN06E
PE-Klemme QC, 10 Klemmstellen	8	2	45 mm	1	H12	6,30 €/St	KN10E
PE-Klemme QC, 14 Klemmstellen	11	3	60 mm	1	H12	7,56 €/St	KN14E
PE-Klemme QC, 18 Klemmstellen	14	4	75 mm	1	H12	8,83 €/St	KN18E
PE-Klemme QC, 22 Klemmstellen	17	5	90 mm	1	H12	11,18 €/St	KN22E
PE-Klemme QC, 26 Klemmstellen	20	6	105 mm	1	H12	13,86 €/St	KN26E



KN14P

L-Klemmen QuickConnect, braun

Bezeichnung	QC	Schraub	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
L-Klemme QC, 6 Klemmstellen	5	1	30 mm	1	H12	5,03 €/St	KN06P
L-Klemme QC, 10 Klemmstellen	8	2	45 mm	1	H12	6,30 €/St	KN10P
L-Klemme QC, 14 Klemmstellen	11	3	60 mm	1	H12	7,56 €/St	KN14P
L-Klemme QC, 18 Klemmstellen	14	4	75 mm	1	H12	8,83 €/St	KN18P
L-Klemme QC, 22 Klemmstellen	17	5	90 mm	1	H12	11,18 €/St	KN22P
L-Klemme QC, 26 Klemmstellen	20	6	105 mm	1	H12	13,86 €/St	KN26P



KN99N

Steckbrücken für Klemmblöcke QuickConnect

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
N-Steckbrücken, blau 1 Satz = 10 Stück	1	H12	26,58 €/St	KN99N
PE-Steckbrücken, grün 1 Satz = 10 Stück	1	H12	26,58 €/St	KN99E
L-Steckbrücken, braun 1 Satz = 10 Stück	1	H12	26,58 €/St	KN99P



KN00A

Universaladapter für waagerechte und senkrechte Hutschienenmontage

Bezeichnung	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klemmenträger für Klemmblöcke QC	105 mm	1	H12	4,76 €/St	KN00A



KJ02C

Verteilerblöcke

Bezeichnung	Nennstrom	Pole	Breite	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x 35 ² / 1x 6-16 ² / 6x 2,5-16 ²	125A	1P	45 mm	4	H61	36,37 €/St	KJ02D
1x 10-70 ² / 6x 2,5-16 ² / 1x Flachkupfer 16x5mm	160A	1P	35 mm	4	H61	76,83 €/St	KJ02C
1x 35-95 ² / 2x 6-35 ² / 5x 1,5-16 ² / 4x 1,5 - 10 ²	250A	1P	45 mm	4	H61	103,95 €/St	KJ02A
1x 95-150 ² / 2x 6-35 ² / 5x 1,5-16 ² / 4x 1,5-10 ²	400A	1P	45 mm	4	H61	114,05 €/St	KJ02B



SPB415

Überspannungsableiter Typ 2

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsableiter T2 1P 40kA TNC FM	1	1	H41	80,98 €/St	SPB115
Überspannungsableiter T2 2P 40kA TT/TNS FM	2	1	H41	161,97 €/St	SPB215
Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC FM	3	1	H41	182,79 €/St	SPB315
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS	4	1	H41	202,46 €/St	SPB413
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS FM	4	1	H41	267,24 €/St	SPB415
Steckmodul T2 L-N Uc 275V Up 1.35kV	1	1	H41	64,27 €/St	SPB015
Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Up 1.5kV	1	1	H41	72,85 €/St	SPB015N



SPV340

Überspannungsableiter Typ 2 / PV

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsableiter Typ 2 / PV	3	1	H41	182,79 €/St	SPV340
Steckmodul Typ 2 / PV	1	1	H41	77,12 €/St	SPV040



SPC203N

Überspannungsableiter Typ 3

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsableiter T3 1P+N 5kA	1	1	H41	89,98 €/St	SPC203N
Überspannungsableiter T3 3P+N 3kA	2	1	H41	171,39 €/St	SPC403N
Steckmodul T3 1P Uc 264V In 5kA	1	1	H41	66,41 €/St	SPC023N
Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA	1	1	H41	94,27 €/St	SPC043N



SPK602

Überspannungsableiter für Multimedia

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN	1	1	H41	173,21 €/St	SPK602
Überspannungsableiter für VDSL	-	1	H41	138,72 €/St	SPK603
Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen	-	1	H41	206,33 €/St	SPK700
Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk	-	1	H41	173,01 €/St	SPK900



SPA800

Kombiableiter Typ 1 + Typ 2

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kombiableiter T1+T2 3P 25kA TNC FM, BK I+II	6	1	H41	921,25 €/St	SPA800
Kombiableiter T1+T2 4P 25kA TNS/TT FM, BK I+II	8	1	H41	1168,49 €/St	SPA801
Überspannungsableiter T1+T2 2P 25kA, BK III+IV	2	1	H41	171,22 €/St	SPA911
Überspannungsableiter T1+T2 3P 37,5kA, BK III+IV	3	1	H41	196,68 €/St	SPA930
Überspannungsableiter T1+T2 4P 50kA, BK III+IV	4	1	H41	249,89 €/St	SPA931



SPA412

Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kombiableiter T1+T2+T3 2P 12.5kA FM TNS/TT	2	1	H41	316,01 €/St	SPA212
Kombiableiter T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TNS/TT	4	1	H41	385,64 €/St	SPA312
Kombiableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT	4	1	H41	546,32 €/St	SPA412

mit Nennstrom vorsicherbar
(für Überlast)



CDS440D

FI-Schalter, QuickConnect am Zugang (QB), Typ A, 6kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25 A	A	30 mA	2 P QB	2	1	H32	75,45 €/St	CDS225D
40 A	A	30 mA	2 P QB	2	1	H32	78,01 €/St	CDS240D
63 A	A	30 mA	2 P QB	2	1	H32	134,31 €/St	CDS263D
25 A	A	30 mA	4 P QB	4	1	H32	83,12 €/St	CDS425D
40 A	A	30 mA	4 P QB	4	1	H32	84,41 €/St	CDS440D
63 A	A	30 mA	4 P QB	4	1	H32	140,72 €/St	CDS463D



CJS440D

FI-Schalter, kurzzeitverzögert, QuickConnect am Zugang (QB), Typ A / G, 6kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	A G	30 mA	4 P QB	4	1	H32	104,86 €/St	CJS440D



CDA240D

FI-Schalter, Typ A, 6kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25 A	A	30 mA	2 P	2	1	H32	71,62 €/St	CDA225D
40 A	A	30 mA	2 P	2	1	H32	74,19 €/St	CDA240D
25 A	A	30 mA	4 P	4	1	H32	78,01 €/St	CDA425D
40 A	A	30 mA	4 P	4	1	H32	79,28 €/St	CDA440D
40 A VS	A	30 mA	4 P	4	1	H32	84,41 €/St	CDA445D
40 A	A	100 mA	4 P	4	1	H32	83,12 €/St	CEA440D



CJG440D

FI-Schalter, kurzzeitverzögert, Typ A / G, 6kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	A G	30 mA	4 P	4	1	H32	99,75 €/St	CJG440D
40 A VS	A G	100 mA	4 P	4	1	H32	102,31 €/St	CJG444D



CNA440D

FI-Schalter, selektiv, Typ A / S, 6kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	A S	100 mA	4 P	4	1	H32	134,31 €/St	CNA440D



CZ001

Signalkontakt / Hilfsschalter für FI-Schalter 6kA

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kontakt 2S+2Ö 6A/240V für FI-Schalter 6kA	0,5	1	H21	32,61 €/St	CZ001

mit Nennstrom vorsicherbar
(für Überlast)



CDA525D



CDA680D

FI-Schalter, Typ A, 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A VS	A	30 mA	2 P	2	1	H32	70,33 €/St	CDA516D
25 A VS	A	30 mA	2 P	2	1	H32	75,45 €/St	CDA525D
25 A VS	A	300 mA	2 P	2	1	H32	83,12 €/St	CFA525D
25 A VS	A	500 mA	2 P	2	1	H32	83,12 €/St	CGA525D
40 A VS	A	30 mA	2 P	2	1	H32	78,01 €/St	CDA540D
40 A VS	A	100 mA	2 P	2	1	H32	89,52 €/St	CEA540D
40 A VS	A	300 mA	2 P	2	1	H32	89,52 €/St	CFA540D
40 A VS	A	500 mA	2 P	2	1	H32	89,52 €/St	CGA540D
25 A VS	A	30 mA	4 P	4	1	H32	83,12 €/St	CDA625D
25 A VS	A	300 mA	4 P	4	1	H32	90,80 €/St	CFA625D
25 A VS	A	500 mA	4 P	4	1	H32	90,80 €/St	CGA625D
40 A VS	A	30 mA	4 P	4	1	H32	85,68 €/St	CDA640D
40 A VS	A	100 mA	4 P	4	1	H32	95,92 €/St	CEA640D
40 A VS	A	300 mA	4 P	4	1	H32	98,46 €/St	CFA640D
40 A VS	A	500 mA	4 P	4	1	H32	98,46 €/St	CGA640D
63 A VS	A	30 mA	4 P	4	1	H32	140,72 €/St	CDA663D
63 A VS	A	100 mA	4 P	4	1	H32	147,07 €/St	CEA663D
63 A VS	A	300 mA	4 P	4	1	H32	150,91 €/St	CFA663D
63 A VS	A	500 mA	4 P	4	1	H32	150,91 €/St	CGA663D
100 A	A	30 mA	4 P	4	1	H32	419,52 €/St	CDA684D
100 A	A	100 mA	4 P	4	1	H32	450,19 €/St	CEA684D
100 A	A	300 mA	4 P	4	1	H32	450,19 €/St	CFA684D
100 A	A	500 mA	4 P	4	1	H32	450,19 €/St	CGA684D
neu 125 A	A	30 mA	4 P	4	1	H32	768,81 €/St	CDA690
125 A	A	300 mA	4 P	4	1	H32	895,20 €/St	CFA690D
125 A	A	500 mA	4 P	4	1	H32	895,20 €/St	CGA690D

FI-Schalter, kurzzeitverzögert, Typ A / G, 10kA



CJG640D

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	A G	30 mA	2 P	2	1	H32	102,31 €/St	CJG540D
40 A VS	A G	30 mA	4 P	4	1	H32	104,86 €/St	CJG640D
40 A VS	A G	100 mA	4 P	4	1	H32	108,71 €/St	CJG644D
63 A VS	A G	30 mA	4 P	4	1	H32	176,52 €/St	CJG668D
63 A VS	A G	100 mA	4 P	4	1	H32	185,48 €/St	CJG669D

mit Nennstrom vorsicherbar
(für Überlast)



CNA640D

FI-Schalter, selektiv, Typ A / S, 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	A S	100 mA	2 P	2	1	H32	134,31 €/St	CNA540D
40 A VS	A S	100 mA	4 P	4	1	H32	140,72 €/St	CNA640D
40 A VS	A S	300 mA	4 P	4	1	H32	140,72 €/St	CPA640D
63 A VS	A S	100 mA	4 P	4	1	H32	207,21 €/St	CNA663D
63 A VS	A S	300 mA	4 P	4	1	H32	207,21 €/St	CPA663D
100 A	A S	100 mA	4 P	4	1	H32	511,54 €/St	CNA684D
100 A	A S	300 mA	4 P	4	1	H32	511,54 €/St	CPA684D
neu 125 A	A S	300 mA	4 P	4	1	H32	1.032,68 €/St	CPA690
neu 125 A	A S	500 mA	4 P	4	1	H32	1.032,68 €/St	CRA690



CDH640D

FI-Schalter, Typ A / HI (High-Immun), 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	A HI	30 mA	4 P	4	1	H32	191,82 €/St	CDH640D
40 A VS	A HI	100 mA	4 P	4	1	H32	200,78 €/St	CEH640D
63 A VS	A HI	30 mA	4 P	4	1	H32	274,96 €/St	CDH663D
63 A VS	A HI	100 mA	4 P	4	1	H32	287,75 €/St	CEH663D
63 A VS	A HI S	300 mA	4 P	4	1	H32	287,75 €/St	CPH663D



CDF640D

FI-Schalter, Typ F, 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25 A VS	F	30 mA	2 P	2	1	H33	268,60 €/St	CDF525D
40 A VS	F	30 mA	2 P	2	1	H33	287,75 €/St	CDF540D
63 A VS	F	30 mA	2 P	2	1	H33	486,00 €/St	CDF563D
25 A VS	F	30 mA	4 P	4	1	H33	281,39 €/St	CDF625D
40 A VS	F	30 mA	4 P	4	1	H33	300,57 €/St	CDF640D
63 A VS	F	30 mA	4 P	4	1	H33	498,77 €/St	CDF663D



MZ201

Hilfsschalter für FI-Schalter 10kA

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hilfsschalter für FI 10kA / LS / FI/LS / AFDD	0,5	1	H21	18,17 €/St	MZ201
Signalkontakt für FI 10kA / LS / FI/LS / AFDD	0,5	1	H21	21,10 €/St	MZ202

mit Nennstrom vorsicherbar
(für Überlast)



CDB640E

FI-Schalter, Typ B, 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
16 A VS	B	30 mA	2 P	4	1	H33	583,20 €/St	CDB516E
25 A VS	B	30 mA	2 P	4	1	H33	620,30 €/St	CDB525E
25 A VS	B	300 mA	2 P	4	1	H33	659,92 €/St	CFB525E
25 A VS	B	500 mA	2 P	4	1	H33	659,92 €/St	CGB525E
40 A VS	B	30 mA	2 P	4	1	H33	636,91 €/St	CDB540E
40 A VS	B	300 mA	2 P	4	1	H33	677,82 €/St	CFB540E
40 A VS	B	500 mA	2 P	4	1	H33	677,82 €/St	CGB540E
63 A VS	B	30 mA	2 P	4	1	H33	791,64 €/St	CDB563E
63 A VS	B	300 mA	2 P	4	1	H33	878,62 €/St	CFB563E
63 A VS	B	500 mA	2 P	4	1	H33	878,62 €/St	CGB563E
25 A VS	B	30 mA	4 P	4	1	H33	689,29 €/St	CDB625E
25 A VS	B	300 mA	4 P	4	1	H33	734,10 €/St	CFB625E
25 A VS	B	500 mA	4 P	4	1	H33	734,10 €/St	CGB625E
40 A VS	B	30 mA	4 P	4	1	H33	708,49 €/St	CDB640E
40 A VS	B	100 mA	4 P	4	1	H33	753,25 €/St	CEB640E
40 A VS	B	300 mA	4 P	4	1	H33	753,25 €/St	CFB640E
40 A VS	B	500 mA	4 P	4	1	H33	753,25 €/St	CGB640E
63 A VS	B	30 mA	4 P	4	1	H33	879,89 €/St	CDB663E
63 A VS	B	100 mA	4 P	4	1	H33	936,12 €/St	CEB663E
63 A VS	B	300 mA	4 P	4	1	H33	936,12 €/St	CFB663E
63 A VS	B	500 mA	4 P	4	1	H33	936,12 €/St	CGB663E
100 A (80 A VS)	B	30 mA	4 P	4	1	H33	2.110,12 €/St	CDB484E
100 A (80 A VS)	B	300 mA	4 P	4	1	H33	2.244,44 €/St	CFB484E



CPB640E

FI-Schalter, Typ B / S, 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
40 A VS	B S	300 mA	4 P	4	1	H33	946,38 €/St	CPB640E
63 A VS	B S	300 mA	4 P	4	1	H33	1.248,20 €/St	CPB663E

mit Nennstrom versicherbar
(für Überlast)



CDB640D

FI-Schalter, Typ B+, 10kA

Nennstrom	FI-Typ	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25 A VS	B+	30 mA	4 P	4	1	H33	748,19 €/St	CDB625D
25 A VS	B+	300 mA	4 P	4	1	H33	798,07 €/St	CFB625D
40 A VS	B+	30 mA	4 P	4	1	H33	771,21 €/St	CDB640D
40 A VS	B+	300 mA	4 P	4	1	H33	819,78 €/St	CFB640D
63 A VS	B+	30 mA	4 P	4	1	H33	956,62 €/St	CDB663D
63 A VS	B+	300 mA	4 P	4	1	H33	1.016,73 €/St	CFB663D



MZ201

Hilfsschalter / Signalkontakt für FI-Schalter 10kA

- außer FI-Schalter Typ B >63A

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hilfsschalter für FI 10kA / LS / FI/LS / AFDD	0,5	1	H21	18,17 €/St	MZ201
Signalkontakt für FI 10kA / LS / FI/LS / AFDD	0,5	1	H21	21,10 €/St	MZ202



ADS916D

FI/LS-Schalter 1P+N QuickConnect, Typ A, 6kA

QuickConnect - am Abgang bis 20A (QC) und Zugang bis 63A (QB)

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	80,57 €/St	ADS906D
10 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	78,01 €/St	ADS910D
13 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	78,01 €/St	ADS913D
16 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	78,01 €/St	ADS916D
20 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS920D
25 A	B	30 mA	1P+N QB	2	1	H27	95,92 €/St	ADS925D
32 A	B	30 mA	1P+N QB	2	1	H27	108,71 €/St	ADS932D
6 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	80,57 €/St	ADS956D
10 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	78,01 €/St	ADS960D
13 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	78,01 €/St	ADS963D
16 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	78,01 €/St	ADS966D
20 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS970D
25 A	C	30 mA	1P+N QB	2	1	H27	95,92 €/St	ADS975D
32 A	C	30 mA	1P+N QB	2	1	H27	108,71 €/St	ADS982D



ADS916G

FI/LS-Schalter 1P+N QuickConnect, Typ A / G, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	89,52 €/St	ADS906G
10 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS910G
13 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS913G
16 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS916G
20 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	93,37 €/St	ADS920G
6 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	89,52 €/St	ADS956G
10 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS960G
13 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS963G
16 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	86,96 €/St	ADS966G
20 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	93,37 €/St	ADS970G



ADF916D

FI/LS-Schalter 1P+N QuickConnect, Typ F, 6kA

neu

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	119,00 €/St	ADF906D
10 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	115,00 €/St	ADF910D
13 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	115,00 €/St	ADF913D
16 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	115,00 €/St	ADF916D
20 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	124,20 €/St	ADF920D
6 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	119,00 €/St	ADF956D
10 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	115,00 €/St	ADF960D
13 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	115,00 €/St	ADF963D
16 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	115,00 €/St	ADF966D
20 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	2	1	H27	124,20 €/St	ADF970D



ADZ316D

Kombinierte FI/LS-Schalter 3x1P+N QuickConnect, Typ A, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 A	B	30 mA	3X1P+N QC/QB	4	1	H27	140,72 €/St	ADZ310D
13 A	B	30 mA	3X1P+N QC/QB	4	1	H27	140,72 €/St	ADZ313D
16 A	B	30 mA	3X1P+N QC/QB	4	1	H27	140,72 €/St	ADZ316D
10 A	C	30 mA	3X1P+N QC/QB	4	1	H27	140,72 €/St	ADZ360D
13 A	C	30 mA	3X1P+N QC/QB	4	1	H27	140,72 €/St	ADZ363D
16 A	C	30 mA	3X1P+N QC/QB	4	1	H27	140,72 €/St	ADZ366D



ADM416QC

FI/LS-Schalter 4P QuickConnect, Typ A, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 A	B	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	172,69 €/St	ADM410QC
13 A	B	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	172,69 €/St	ADM413QC
16 A	B	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	172,69 €/St	ADM416QC
20 A	B	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	198,25 €/St	ADM420QC
10 A	C	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	172,69 €/St	ADM460QC
13 A	C	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	172,69 €/St	ADM463QC
16 A	C	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	172,69 €/St	ADM466QC
20 A	C	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	198,25 €/St	ADM470QC



ADH466QC

FI/LS-Schalter 4P QuickConnect, Typ A / HI (High-Immun), 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
13 A	C	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	226,40 €/St	ADH463QC
16 A	C	30 mA	4P QC/QB	4	1	H27	226,40 €/St	ADH466QC



ADA516D

FI/LS-Schalter 1P+N, Typ A, 10kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	80,57 €/St	ADA506D
10 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	78,01 €/St	ADA510D
13 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	78,01 €/St	ADA513D
16 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	78,01 €/St	ADA516D
20 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADA520D
25 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	95,92 €/St	ADA525D
32 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	108,71 €/St	ADA532D
6 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	80,57 €/St	ADA556D
10 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	78,01 €/St	ADA560D
13 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	78,01 €/St	ADA563D
16 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	78,01 €/St	ADA566D
20 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADA570D
25 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	95,92 €/St	ADA575D
32 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	108,71 €/St	ADA582D



ADG516D

FI/LS-Schalter 1P+N, Typ A / G, 10kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
10 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADG510D
13 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADG513D
16 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADG516D
20 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	93,37 €/St	ADG520D
25 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	102,31 €/St	ADG525D
32 A	B	30 mA	1P+N	2	1	H27	115,10 €/St	ADG532D
10 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADG560D
13 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADG563D
16 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	86,96 €/St	ADG566D
20 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	93,37 €/St	ADG570D
25 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	102,31 €/St	ADG575D
32 A	C	30 mA	1P+N	2	1	H27	115,10 €/St	ADG582D



ADX416D

FI/LS-Schalter 4P, Typ A, 10kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	181,65 €/St	ADX406D
6 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	181,65 €/St	AEX406C
6 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	181,65 €/St	AFX406D
10 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	ADX410D
10 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AEX410C
10 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AFX410D
13 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	ADX413D
13 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AFX413D
16 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	ADX416D
16 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AEX416C
16 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AFX416D
20 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	198,25 €/St	ADX420D
20 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	198,25 €/St	AEX420C
20 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	198,25 €/St	AFX420D
25 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	208,50 €/St	ADX425D
25 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	208,50 €/St	AEX425C
25 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	208,50 €/St	AFX425D
32 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	223,81 €/St	ADX432D
32 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	223,81 €/St	AEX432C
32 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	223,81 €/St	AFX432D
40 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	ADX440D
40 A	B	100 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	AEX440C
40 A	B	300 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	AFX440D
6 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	181,65 €/St	ADX456D
6 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	181,65 €/St	AEX456C
6 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	181,65 €/St	AFX456D
10 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	ADX460D
10 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AEX460C
10 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AFX460D
13 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	ADX463D
13 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AEX463C
13 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AFX463D
16 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	ADX466D
16 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AEX466C
16 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	172,69 €/St	AFX466D
20 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	198,25 €/St	ADX470D
20 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	198,25 €/St	AEX470C
20 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	198,25 €/St	AFX470D
25 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	208,50 €/St	ADX475D
25 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	208,50 €/St	AEX475C
25 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	208,50 €/St	AFX475D
32 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	223,81 €/St	ADX482D
32 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	223,81 €/St	AEX482C
32 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	223,81 €/St	AFX482D
40 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	ADX490D
40 A	C	100 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	AEX490C
40 A	C	300 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	AFX490D



ADR416C

FI/LS-Schalter 4P, Typ A / HI (High-Immun), 10kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	ADR406C
10 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	226,40 €/St	ADR410C
13 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	226,40 €/St	ADR413C
16 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	226,40 €/St	ADR416C
20 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	251,94 €/St	ADR420C
25 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	260,89 €/St	ADR425C
32 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	271,15 €/St	ADR432C
40 A	B	30 mA	4P	4	1	H27	283,91 €/St	ADR440C
6 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	236,63 €/St	ADR456C
10 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	226,40 €/St	ADR460C
13 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	226,40 €/St	ADR463C
16 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	226,40 €/St	ADR466C
20 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	251,94 €/St	ADR470C
25 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	260,89 €/St	ADR475C
32 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	271,15 €/St	ADR482C
40 A	C	30 mA	4P	4	1	H27	283,91 €/St	ADR490C



MZ201

Hilfsschalter / Signalkontakt für FI/LS 1+N / 4-polig

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hilfsschalter für FI/LS 1+N / 4-polig	0,5	1	H21	18,17 €/St	MZ201
Signalkontakt für FI/LS 1+N / 4-polig	0,5	1	H21	21,10 €/St	MZ202



ARF916D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI/LS-Schalter 1P+N QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	189,30 €/St	ARF906D
10 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	184,22 €/St	ARF910D
13 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	184,22 €/St	ARF913D
16 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	184,22 €/St	ARF916D
20 A	B	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	194,39 €/St	ARF920D
6 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	189,30 €/St	ARF956D
10 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	184,22 €/St	ARF960D
13 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	184,22 €/St	ARF963D
16 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	184,22 €/St	ARF966D
20 A	C	30 mA	1P+N QC/QB	3	1	H23	194,39 €/St	ARF970D



ARF516D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI/LS-Schalter 1P+N, 10kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	30 mA	1P+N	3	1	H23	189,30 €/St	ARF506D
10 A	B	30 mA	1P+N	3	1	H23	184,22 €/St	ARF510D
13 A	B	30 mA	1P+N	3	1	H23	184,22 €/St	ARF513D
16 A	B	30 mA	1P+N	3	1	H23	184,22 €/St	ARF516D
20 A	B	30 mA	1P+N	3	1	H23	194,39 €/St	ARF520D
25 A	B	30 mA	1P+N	3	1	H23	204,52 €/St	ARF525D
6 A	C	30 mA	1P+N	3	1	H23	189,30 €/St	ARF556D
10 A	C	30 mA	1P+N	3	1	H23	184,22 €/St	ARF560D
13 A	C	30 mA	1P+N	3	1	H23	184,22 €/St	ARF563D
16 A	C	30 mA	1P+N	3	1	H23	184,22 €/St	ARF566D
20 A	C	30 mA	1P+N	3	1	H23	194,39 €/St	ARF570D
25 A	C	30 mA	1P+N	3	1	H23	204,52 €/St	ARF575D



KDN263AZ

Verschönerung für AFDD mit FI/LS-Schalter 1P+N

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Phasenschiene 2P für 4 AFDD mit FI/LS	12	50	H60	15,04 €/St	KDN263AZ
Phasenschiene 2P für 3 AFDD mit FI/LS + Hilfsschalter	10	50	H60	16,14 €/St	KDN263AZS
Phasenschiene 4P für 8 AFDD mit FI/LS	24	10	H60	64,51 €/St	KDN463BZ
Endkappen für Phasenschiene 2P KDN263x	-	10	H60	1,21 €/St	KZN023
Endkappen für Phasenschiene 4P KDN463x	-	10	H60	1,31 €/St	KZN024



ARC916D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	163,86 €/St	ARC906D
10 A	B	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	158,77 €/St	ARC910D
13 A	B	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	158,77 €/St	ARC913D
16 A	B	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	158,77 €/St	ARC916D
20 A	B	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	168,94 €/St	ARC920D
6 A	C	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	163,86 €/St	ARC956D
10 A	C	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	158,77 €/St	ARC960D
13 A	C	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	158,77 €/St	ARC963D
16 A	C	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	158,77 €/St	ARC966D
20 A	C	6 kA	1P+N QC/QB	2	1	H23	168,94 €/St	ARC970D



ARC516D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N, 10kA

Nennstrom	Charakteristik	Empfindlichkeit	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	10 kA	1P+N	2	1	H23	163,86 €/St	ARC506D
10 A	B	10 kA	1P+N	2	1	H23	158,77 €/St	ARC510D
13 A	B	10 kA	1P+N	2	1	H23	158,77 €/St	ARC513D
16 A	B	10 kA	1P+N	2	1	H23	158,77 €/St	ARC516D
20 A	B	10 kA	1P+N	2	1	H23	168,94 €/St	ARC520D
25 A	B	10 kA	1P+N	2	1	H23	179,13 €/St	ARC525D
6 A	C	10 kA	1P+N	2	1	H23	163,86 €/St	ARC556D
10 A	C	10 kA	1P+N	2	1	H23	158,77 €/St	ARC560D
13 A	C	10 kA	1P+N	2	1	H23	158,77 €/St	ARC563D
16 A	C	10 kA	1P+N	2	1	H23	158,77 €/St	ARC566D
20 A	C	10 kA	1P+N	2	1	H23	168,94 €/St	ARC570D
25 A	C	10 kA	1P+N	2	1	H23	179,13 €/St	ARC575D



KDS463AT

Verschönerung für AFDD mit LS-Schalter 1P+N

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Phasenschiene 4P für 1x4P + 4 AFDD mit LS	12	25	H60	32,65 €/St	KDS463AT
Phasenschiene 4P für 2x4P + 2 AFDD mit LS	12	25	H60	32,65 €/St	KDS463AS
Phasenschiene L1+N/L2+N/L3+N für 6 AFDD mit LS	12	25	H60	32,65 €/St	KDS563A



MZ201

Hilfsschalter / Signalkontakt für AFDD

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Hilfsschalter für FI 10kA / LS / FI/LS / AFDD	0,5	1	H21	18,17 €/St	MZ201
Signalkontakt für FI 10kA / LS / FI/LS / AFDD	0,5	1	H21	21,10 €/St	MZ202

Hinweis:

- LS-Schalter B/C-Charakteristik - QuickConnect
- QuickConnect am Abgang (QC)
- QuickBusbar am Zugang (QB)



MBS116

LS-Schalter B-Charakteristik, 1-polig, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	1 P QC/QB	1	12	H20	8,56 €/St	MBS106
10 A	B	1 P QC/QB	1	12	H20	6,78 €/St	MBS110
13 A	B	1 P QC/QB	1	12	H20	6,78 €/St	MBS113
16 A	B	1 P QC/QB	1	12	H20	6,78 €/St	MBS116
20 A	B	1 P QC/QB	1	12	H20	9,34 €/St	MBS120
25 A	B	1 P QB	1	12	H20	10,03 €/St	MBS125
32 A	B	1 P QB	1	12	H20	10,81 €/St	MBS132
40 A	B	1 P QB	1	12	H20	12,29 €/St	MBS140



MBS516

LS-Schalter B-Charakteristik, 1P+N 2PLE & 1PLE Schmalbau, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	1P+N QC/QB	2	6	H20	16,63 €/St	MBS506
10 A	B	1P+N QC/QB	2	6	H20	13,30 €/St	MBS510
13 A	B	1P+N QC/QB	2	6	H20	13,30 €/St	MBS513
16 A	B	1P+N QC/QB	2	6	H20	13,30 €/St	MBS516
20 A	B	1P+N QC/QB	2	6	H20	17,33 €/St	MBS520
25 A	B	1P+N QB	2	6	H20	20,01 €/St	MBS525
32 A	B	1P+N QB	2	6	H20	22,70 €/St	MBS532
6 A	B	1P+N QC	1	12	H20	16,63 €/St	MKS506
10 A	B	1P+N QC	1	12	H20	14,26 €/St	MKS510
13 A	B	1P+N QC	1	12	H20	14,26 €/St	MKS513
16 A	B	1P+N QC	1	12	H20	14,26 €/St	MKS516



MBS316

LS-Schalter B-Charakteristik, 3-polig, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	3 P QC/QB	3	4	H20	41,30 €/St	MBS306
10 A	B	3 P QC/QB	3	4	H20	36,63 €/St	MBS310
13 A	B	3 P QC/QB	3	4	H20	36,63 €/St	MBS313
16 A	B	3 P QC/QB	3	4	H20	36,63 €/St	MBS316
20 A	B	3 P QC/QB	3	4	H20	45,34 €/St	MBS320
25 A	B	3 P QB	3	4	H20	51,16 €/St	MBS325
32 A	B	3 P QB	3	4	H20	56,26 €/St	MBS332
40 A	B	3 P QB	3	4	H20	67,78 €/St	MBS340



MBS616

LS-Schalter B-Charakteristik, 3P+N, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	3P+N QC/QB	4	3	H20	58,57 €/St	MBS606
10 A	B	3P+N QC/QB	4	3	H20	53,07 €/St	MBS610
13 A	B	3P+N QC/QB	4	3	H20	53,07 €/St	MBS613
16 A	B	3P+N QC/QB	4	3	H20	53,07 €/St	MBS616
20 A	B	3P+N QC/QB	4	3	H20	62,65 €/St	MBS620
25 A	B	3P+N QB	4	3	H20	68,03 €/St	MBS625
32 A	B	3P+N QB	4	3	H20	74,67 €/St	MBS632
40 A	B	3P+N QB	4	3	H20	90,80 €/St	MBS640



MCS116

LS-Schalter C-Charakteristik, 1-polig, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	1 P QC/QB	1	12	H20	8,56 €/St	MCS106
10 A	C	1 P QC/QB	1	12	H20	6,78 €/St	MCS110
13 A	C	1 P QC/QB	1	12	H20	6,78 €/St	MCS113
16 A	C	1 P QC/QB	1	12	H20	6,78 €/St	MCS116
20 A	C	1 P QC/QB	1	12	H20	9,34 €/St	MCS120
25 A	C	1 P QB	1	12	H20	10,03 €/St	MCS125
32 A	C	1 P QB	1	12	H20	10,81 €/St	MCS132
40 A	C	1 P QB	1	12	H20	12,29 €/St	MCS140



MCS516

LS-Schalter C-Charakteristik, 1P+N 2PLE & 1PLE Schmalbau, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	1P+N QC/QB	2	6	H20	16,63 €/St	MCS506
10 A	C	1P+N QC/QB	2	6	H20	13,30 €/St	MCS510
13 A	C	1P+N QC/QB	2	6	H20	13,30 €/St	MCS513
16 A	C	1P+N QC/QB	2	6	H20	13,30 €/St	MCS516
20 A	C	1P+N QC/QB	2	6	H20	17,33 €/St	MCS520
25 A	C	1P+N QB	2	6	H20	20,01 €/St	MCS525
32 A	C	1P+N QB	2	6	H20	22,70 €/St	MCS532
40 A	C	1P+N QB	2	6	H20	29,42 €/St	MCS540
6 A	C	1P+N QC	1	12	H20	16,63 €/St	MLS506
10 A	C	1P+N QC	1	12	H20	14,26 €/St	MLS510
13 A	C	1P+N QC	1	12	H20	14,26 €/St	MLS513
16 A	C	1P+N QC	1	12	H20	14,26 €/St	MLS516



MCS316

LS-Schalter C-Charakteristik, 3-polig, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	3 P QC/QB	3	4	H20	41,30 €/St	MCS306
10 A	C	3 P QC/QB	3	4	H20	36,63 €/St	MCS310
13 A	C	3 P QC/QB	3	4	H20	36,63 €/St	MCS313
16 A	C	3 P QC/QB	3	4	H20	36,63 €/St	MCS316
20 A	C	3 P QC/QB	3	4	H20	45,34 €/St	MCS320
25 A	C	3 P QB	3	4	H20	51,16 €/St	MCS325
32 A	C	3 P QB	3	4	H20	56,26 €/St	MCS332
40 A	C	3 P QB	3	4	H20	67,78 €/St	MCS340



MCS616

LS-Schalter C-Charakteristik, 3P+N, QuickConnect, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	3P+N QC/QB	4	3	H20	58,57 €/St	MCS606
10 A	C	3P+N QC/QB	4	3	H20	53,07 €/St	MCS610
13 A	C	3P+N QC/QB	4	3	H20	53,07 €/St	MCS613
16 A	C	3P+N QC/QB	4	3	H20	53,07 €/St	MCS616
20 A	C	3P+N QC/QB	4	3	H20	62,65 €/St	MCS620
25 A	C	3P+N QB	4	3	H20	68,03 €/St	MCS625
32 A	C	3P+N QB	4	3	H20	74,67 €/St	MCS632
40 A	C	3P+N QB	4	3	H20	90,80 €/St	MCS640



KRN163

Zubehör für Leitungsschutzschalter

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Neutralleiterdurchführung	1	12	H60	11,84 €/St	KRN163
Hilfsschalter	0,5	1	H21	18,17 €/St	MZ201



MBN116

LS-Schalter B-Charakteristik, 1-polig, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	1 P	1	12	H20	8,25 €/St	MBN106
10 A	B	1 P	1	12	H20	6,51 €/St	MBN110
13 A	B	1 P	1	12	H20	6,51 €/St	MBN113
16 A	B	1 P	1	12	H20	6,51 €/St	MBN116
20 A	B	1 P	1	12	H20	8,96 €/St	MBN120
25 A	B	1 P	1	12	H20	9,59 €/St	MBN125
32 A	B	1 P	1	12	H20	10,36 €/St	MBN132
40 A	B	1 P	1	12	H20	11,76 €/St	MBN140



MBN516

LS-Schalter B-Charakteristik, 1P+N, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	1P+N	2	6	H20	16,00 €/St	MBN506
10 A	B	1P+N	2	6	H20	12,78 €/St	MBN510
13 A	B	1P+N	2	6	H20	12,78 €/St	MBN513
16 A	B	1P+N	2	6	H20	12,78 €/St	MBN516
20 A	B	1P+N	2	6	H20	16,63 €/St	MBN520
25 A	B	1P+N	2	6	H20	19,18 €/St	MBN525
32 A	B	1P+N	2	6	H20	21,74 €/St	MBN532
40 A	B	1P+N	2	6	H20	28,14 €/St	MBN540



MKN516

LS-Schalter B-Charakteristik, 1P+N, Schmalbau, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	1P+N	1	12	H20	16,00 €/St	MKN506
10 A	B	1P+N	1	12	H20	13,69 €/St	MKN510
13 A	B	1P+N	1	12	H20	13,69 €/St	MKN513
16 A	B	1P+N	1	12	H20	13,69 €/St	MKN516
20 A	B	1P+N	1	12	H20	17,90 €/St	MKN520
25 A	B	1P+N	1	12	H20	20,47 €/St	MKN525
32 A	B	1P+N	1	12	H20	23,02 €/St	MKN532
40 A	B	1P+N	1	12	H20	29,42 €/St	MKN540



MBN313

LS-Schalter B-Charakteristik, 3-polig, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	3 P	3	4	H20	39,64 €/St	MBN306
10 A	B	3 P	3	4	H20	35,17 €/St	MBN310
13 A	B	3 P	3	4	H20	35,17 €/St	MBN313
16 A	B	3 P	3	4	H20	35,17 €/St	MBN316
20 A	B	3 P	3	4	H20	43,48 €/St	MBN320
25 A	B	3 P	3	4	H20	48,60 €/St	MBN325
32 A	B	3 P	3	4	H20	53,71 €/St	MBN332
40 A	B	3 P	3	4	H20	63,94 €/St	MBN340



MBN616

LS-Schalter B-Charakteristik, 3P+N, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	B	3P+N	4	3	H20	56,26 €/St	MBN606
10 A	B	3P+N	4	3	H20	51,16 €/St	MBN610
13 A	B	3P+N	4	3	H20	51,16 €/St	MBN613
16 A	B	3P+N	4	3	H20	51,16 €/St	MBN616
20 A	B	3P+N	4	3	H20	60,11 €/St	MBN620
25 A	B	3P+N	4	3	H20	65,23 €/St	MBN625
32 A	B	3P+N	4	3	H20	71,62 €/St	MBN632
40 A	B	3P+N	4	3	H20	86,96 €/St	MBN640



MCN116

LS-Schalter C-Charakteristik, 1-polig, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	1 P	1	12	H20	8,25 €/St	MCN106
10 A	C	1 P	1	12	H20	6,51 €/St	MCN110
13 A	C	1 P	1	12	H20	6,51 €/St	MCN113
16 A	C	1 P	1	12	H20	6,51 €/St	MCN116
20 A	C	1 P	1	12	H20	8,96 €/St	MCN120
25 A	C	1 P	1	12	H20	9,59 €/St	MCN125
32 A	C	1 P	1	12	H20	10,36 €/St	MCN132
40 A	C	1 P	1	12	H20	11,76 €/St	MCN140



MCN516

LS-Schalter C-Charakteristik, 1P+N, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	1P+N	2	6	H20	16,00 €/St	MCN506
10 A	C	1P+N	2	6	H20	12,78 €/St	MCN510
13 A	C	1P+N	2	6	H20	12,78 €/St	MCN513
16 A	C	1P+N	2	6	H20	12,78 €/St	MCN516
20 A	C	1P+N	2	6	H20	16,63 €/St	MCN520
25 A	C	1P+N	2	6	H20	19,18 €/St	MCN525
32 A	C	1P+N	2	6	H20	21,74 €/St	MCN532
40 A	C	1P+N	2	6	H20	28,14 €/St	MCN540



MLN516

LS-Schalter C-Charakteristik, 1P+N, Schmalbau, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	1P+N	1	12	H20	16,00 €/St	MLN506
10 A	C	1P+N	1	12	H20	13,69 €/St	MLN510
13 A	C	1P+N	1	12	H20	13,69 €/St	MLN513
16 A	C	1P+N	1	12	H20	13,69 €/St	MLN516
20 A	C	1P+N	1	12	H20	17,90 €/St	MLN520
25 A	C	1P+N	1	12	H20	20,47 €/St	MLN525
32 A	C	1P+N	1	12	H20	23,02 €/St	MLN532
40 A	C	1P+N	1	12	H20	29,42 €/St	MLN540



MCN316

LS-Schalter C-Charakteristik, 3-polig, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	3 P	3	4	H20	39,64 €/St	MCN306
10 A	C	3 P	3	4	H20	35,17 €/St	MCN310
13 A	C	3 P	3	4	H20	35,17 €/St	MCN313
16 A	C	3 P	3	4	H20	35,17 €/St	MCN316
20 A	C	3 P	3	4	H20	43,48 €/St	MCN320
25 A	C	3 P	3	4	H20	48,60 €/St	MCN325
32 A	C	3 P	3	4	H20	53,71 €/St	MCN332
40 A	C	3 P	3	4	H20	63,94 €/St	MCN340



MCN616

LS-Schalter C-Charakteristik, 3P+N, 6kA

Nennstrom	Charakteristik	Polanzahl	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6 A	C	3P+N	4	3	H20	56,26 €/St	MCN606
10 A	C	3P+N	4	3	H20	51,16 €/St	MCN610
13 A	C	3P+N	4	3	H20	51,16 €/St	MCN613
16 A	C	3P+N	4	3	H20	51,16 €/St	MCN616
20 A	C	3P+N	4	3	H20	60,11 €/St	MCN620
25 A	C	3P+N	4	3	H20	65,23 €/St	MCN625
32 A	C	3P+N	4	3	H20	71,62 €/St	MCN632
40 A	C	3P+N	4	3	H20	86,96 €/St	MCN640



KDN163A

Phasenschielen 1-polig, QuickConnect

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
12x1P	1-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	100	H60	9,10 €/St	KDN163A
57x1P	1-polig QB	Gabel 10 mm ²	57	50	H60	36,86 €/St	KDN163B
12x1P	1-polig QB	Gabel 16 mm ²	12	100	H60	10,86 €/St	KDN180A
57x1P	1-polig QB	Gabel 16 mm ²	57	50	H60	45,50 €/St	KDN180B
Endkappe für Phasenschielen 1P QB	-	-	-	50	H60	1,91 €/St	KZN021



KDR180BS

Phasenschielen 1-polig

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
56xN	1-polig	Stift 10 mm ²	56	25	H60	35,18 €/St	KB164BT
57xL1 frei wählbar / ausbrechbar	1-polig	Gabel 16 mm ²	57	50	H60	37,03 €/St	KDR180BR
57xL2/L3 frei wählbar / ausbrechbar	1-polig	Gabel 16 mm ²	57	50	H60	37,03 €/St	KDR180BS
57xN frei wählbar / ausbrechbar	1-polig	Gabel 16 mm ²	57	50	H60	37,03 €/St	KDR180BN



KDN263A

Phasenschielen 2-polig, QuickConnect

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
6x2P	2-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	50	H60	13,68 €/St	KDN263A
28x2P	2-polig QB	Gabel 10 mm ²	56	20	H60	57,18 €/St	KDN263B
6x2P	2-polig QB	Gabel 16 mm ²	12	50	H60	18,50 €/St	KDN280A
28x2P	2-polig QB	Gabel 16 mm ²	56	10	H60	74,20 €/St	KDN280B
Endkappe für Phasenschielen 2P QB	-	-	-	10	H60	1,21 €/St	KZN023



KDR363B

Phasenschielen 3-polig, QuickConnect

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2x3P	3-polig QB	Gabel 10 mm ²	6	50	H60	8,66 €/St	KDN363M
3x3P	3-polig QB	Gabel 10 mm ²	9	50	H60	13,02 €/St	KDN363N
4x3P	3-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	50	H60	15,92 €/St	KDN363A
19x3P	3-polig QB	Gabel 10 mm ²	57	20	H60	73,32 €/St	KDN363B
19x3P / universal ausbrechbar	3-polig QB	Gabel 10 mm ²	57	10	H60	66,72 €/St	KDR363B
4x3P	3-polig QB	Gabel 16 mm ²	12	50	H60	21,96 €/St	KDN380A
19x3P	3-polig QB	Gabel 16 mm ²	57	10	H60	89,53 €/St	KDN380B
Endkappe für Phasenschielen 3P QB	-	-	-	10	H60	1,21 €/St	KZN023
Endkappe für Phasenschiene KDR363B	-	-	-	10	H60	1,31 €/St	KZN024



KZ023T

Phasenschielen 3-polig

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
19x3P	3-polig	Stift 10 mm ²	57	10	H60	80,65 €/St	KB363BT
Endkappe für Phasenschiene KB363BT	-	-	-	100	H60	1,32 €/St	KZ023T



KDR463B

Phasenschienen 4-polig, QuickConnect

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2x4P	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	8	40	H60	21,04 €/St	KDN463E
3x4P	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	25	H60	31,71 €/St	KDN463A
3x4P	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	12	H60	32,65 €/St	KDN464A
14x4P	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	57	10	H60	109,98 €/St	KDN463B
14x4P / universal ausbrechbar	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	57	10	H60	101,17 €/St	KDR463B
3x4P	4-polig QB	Gabel 16 mm ²	12	25	H60	37,73 €/St	KDN480A
14x4P	4-polig QB	Gabel 16 mm ²	57	10	H60	134,90 €/St	KDN480B
9xL1N+L2N+L3N	4-polig QB	Gabel 35 mm ²	54	5	H60	164,25 €/St	KDN599B
14x4P	4-polig QB	Gabel 35 mm ²	56	5	H60	158,39 €/St	KDN699B
Endkappe für Phasenschienen 4P QB	-	bis 16 ²	-	10	H60	1,31 €/St	KZN024
Endkappe für Phasenschienen 4P QB	-	35 ²	-	10	H60	2,04 €/St	KZN125



KDN381B

Phasenschienen für Modulargeräte mit Hilfsschalter, QuickConnect

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
39x1P+HS	1-polig QB	Gabel 16 mm ²	57	25	H60	43,94 €/St	KDN181B
13xL1+HS+L2+HS+L3+HS	3-polig QB	Gabel 16 mm ²	57	10	H60	95,76 €/St	KDN381B
16x3P+HS	3-polig QB	Gabel 16 mm ²	57	10	H60	87,84 €/St	KDN383B
Endkappe für Phasenschienen 1P QB	-	-	-	50	H60	1,91 €/St	KZN021
Endkappe für Phasenschienen 3P QB	-	-	-	10	H60	1,21 €/St	KZN023



KDN363F

Kompakt - Phasenschienen 3-polig, QuickConnect

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x4P(ohne N)+8x1P	3-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	50	H60	21,27 €/St	KDN363F
Endkappe für Phasenschienen 3P QB	-	-	-	10	H60	1,21 €/St	KZN023



KDS463AS

Kompakt - Phasenschienen 4-polig, inklusive Endkappen, QuickConnect

KDN450E/ KDN451E/ KDN450D/ KDN451D sind ohne Endkappen (KZN024)

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2x3P+N/2x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	42	H60	32,65 €/St	KDS463AS
1x3P+N/4x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	42	H60	32,65 €/St	KDS463AT
3X3P+N	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	25	H60	32,65 €/St	KDS463A
6x3P+N	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	24	10	H60	64,51 €/St	KDS463C
6x3P+N/1x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	26	5	H60	67,47 €/St	KDS463U
6x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	12	42	H60	32,65 €/St	KDS563A
12x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	24	10	H60	64,51 €/St	KDS563C
13x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 10 mm ²	26	10	H60	67,47 €/St	KDS563U
1x3P+N+4x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 16 mm ²	12	25	H60	35,56 €/St	KDN450D
6x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 16 mm ²	12	25	H60	35,56 €/St	KDN451D
1x3P+N+26x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 16 mm ²	56	10	H60	158,39 €/St	KDN450E
27x1P+N (2PLE)	4-polig QB	Gabel 16 mm ²	54	10	H60	158,39 €/St	KDN451E



KCF663L

Phasenschielen senkrecht 125mm, 4-polig für FI-Schalter

Phasenfolge / Bezeichnung	Reihen	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x4P - links	2-reihig	Stift 10 mm ²	4/4	8	H60	51,03 €/St	KCF663L
1x4P - links	3-reihig	Stift 10 mm ²	4/4	4	H60	81,83 €/St	KCF668L



KCL363L

Phasenschielen senkrecht 125mm, 3-polig für LS-Schalter


Phasenfolge / Bezeichnung	Reihen	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x3P - links	2-reihig	Stift 10 mm ²	3/3	8	H60	46,92 €/St	KCL363L
1x3P - links	3-reihig	Stift 10 mm ²	3/3	4	H60	79,18 €/St	KCL368L



KCF663S

Phasenschielen senkrecht 125mm, 4-polig für LS-Schalter

Phasenfolge / Bezeichnung	Reihen	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x4P - links/rechts	2-reihig	Stift 10 mm ²	4/4	8	H60	51,03 €/St	KCF663S
1x4P - links/rechts	3-reihig	Stift 10 mm ²	4/4	4	H60	81,83 €/St	KCF668S



KCF863L

Phasenschielen senkrecht 125mm, 4-polig für LS-Schalter

Phasenfolge / Bezeichnung	Reihen	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x4P/3x1P+N - links	2-reihig	Stift 10 mm ²	4/6	8	H60	53,67 €/St	KCF863L
1x4P/3x1P+N - rechts	2-reihig	Stift 10 mm ²	4/6	8	H60	53,67 €/St	KCF863R



KCF963L

Phasenschielen senkrecht 125mm, 4-polig für LS-Schalter

Phasenfolge / Bezeichnung	Reihen	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3x1P+N/1x4P - links	2-reihig	Stift 10 mm ²	6/4	8	H60	53,67 €/St	KCF963L
3x1P+N/1x4P - rechts	2-reihig	Stift 10 mm ²	6/4	8	H60	53,67 €/St	KCF963R



KCF563L

Phasenschielen senkrecht 125mm, 4-polig für LS-Schalter

Phasenfolge / Bezeichnung	Reihen	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
3x1P+N/3x1P+N - links	2-reihig	Stift 10 mm ²	6/6	8	H60	56,46 €/St	KCF563L
3x1P+N/3x1P+N - rechts	2-reihig	Stift 10 mm ²	6/6	8	H60	56,46 €/St	KCF563R



KBN663A

Kompakt - Phasenschienen für LS 1+N Schmalbau, inklusive Endkappen

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
12x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	12	8	H60	43,26 €/St	KBN663A
24x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	24	8	H60	86,60 €/St	KBN663C
1x1P+N/8x1P+N (1PLE)	2-polig	Stift 10 mm ²	10	10	H60	41,80 €/St	KB563DT
1x3P+N/3x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	7	10	H60	40,06 €/St	KB663LT
1x3P+N/1x3P/6x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	13	10	H60	44,63 €/St	KB663FT
1x3P+N/1x3P+N/6x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	14	10	H60	48,42 €/St	KB663ET
1x3P+N/1x3P+N/5x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	13	10	H60	46,72 €/St	KB663KT
1x3P+N/9x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	13	10	H60	44,63 €/St	KB663DT
3x4P/12x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	24	7	H60	82,13 €/St	KB663RT
2x4P/16x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	24	7	H60	82,13 €/St	KB663ST
1x3P+N/20x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	24	7	H60	82,13 €/St	KB663QT
4x3P+N/8x1P+N (1PLE)	4-polig	Stift 10 mm ²	24	7	H60	82,13 €/St	KB663UT



KF83A

Anschlussklemmen

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1x1P	1x25 mm ²	Stift	1	10	H60	3,16 €/St	KF81A
1x1P	1x25 mm ²	Gabel	1	10	H60	3,16 €/St	KF81D
2x1P	2x16 mm ²	Stift	1	10	H60	4,62 €/St	KF82A
1x1P - verlängerter Berührungsschutz	1x35 mm ²	Stift	1	10	H60	4,62 €/St	KF83A
1x1P - für KBN663A/C	1x35 mm ²	Stift	1	4	H60	4,62 €/St	KF83D
1x1P - Anschluss horizontal	1x25 mm ²	Gabel	1	10	H60	4,62 €/St	KF84A
3+N	4x25 mm ²	Stift	4	1	H60	22,00 €/St	KF85A



KB380Q

Phasenschienen für D0 - Sicherungselemente

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
37x1P (1,5 PLE)	1-polig	Stift 16 mm ²	56	10	H60	35,12 €/St	KB180Q
12x3P (1,5 PLE)	3-polig	Stift 16 mm ²	56	10	H60	72,66 €/St	KB380Q
37x1P (1,5 PLE)	1-polig	Stift 35 mm ²	56	10	H60	53,80 €/St	KB199Q
12x3P (1,5 PLE)	3-polig	Stift 35 mm ²	56	10	H60	112,47 €/St	KB399Q
Endkappe für Phasenschienen 1P	-	-	-	50	H60	1,21 €/St	KZN027
Endkappe für Phasenschienen 3P	-	-	-	50	H60	1,57 €/St	KZN028



KZ059

Berührungsschutzabdeckung für offene Anschlussklemmen

Phasenfolge / Bezeichnung	Einspeisung	Querschnitt	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Berührungsschutzabdeckung - 5 Klemmen	-	-	5	10	H60	2,20 €/St	KZ059



ERC216

Installationsrelais

Zubehör:

- Distanzstück für Wärmeentlastung LZ060

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2S 16A / 230V AC	1	1	H43	27,49 €/St	ERC216
2S 16A / 24V AC	1	1	H43	27,49 €/St	ERD216
1S+1Ö 16A / 230V AC	1	12	H43	40,28 €/St	ERC218
1S+1Ö 16A / 24V AC	1	1	H43	40,28 €/St	ERD218



ESC225

Schütze 25 bis 63A

Zubehör:

- Distanzstück für Wärmeentlastung LZ060

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2S 25A / 230V AC	1	12	H43	25,58 €/St	ESC225
2Ö 25A / 230V AC	1	1	H43	37,08 €/St	ESC226
1S+1Ö 25A / 230V AC	1	12	H43	37,08 €/St	ESC227
3S 40A / 230V AC	3	1	H43	67,78 €/St	ESC340
4S 25A / 230V AC	2	6	H43	31,20 €/St	ESC425
4S 40A / 230V AC	3	4	H43	71,62 €/St	ESC440
4Ö 40A / 230V AC	3	1	H43	85,68 €/St	ESC441
4S 63A / 230V AC	3	4	H43	99,75 €/St	ESC463



ERC225

Schütze 25A mit Handschaltung

Zubehör:

- Distanzstück für Wärmeentlastung LZ060

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2S 25A / 230V AC	1	12	H43	27,49 €/St	ERC225
4S 25A / 230V AC	2	6	H43	33,88 €/St	ERC425



ESC225S

Schütze 25 bis 63A, brummfrei

Zubehör:

- Distanzstück für Wärmeentlastung LZ060

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
2S 25A / 230V AC	1	1	H43	29,42 €/St	ESC225S
4S 25A / 230V AC	2	1	H43	37,08 €/St	ESC425S
4S 40A / 230V AC	3	1	H43	83,12 €/St	ESC440S
4S 63A / 230V AC	3	1	H43	115,10 €/St	ESC463S
4S 25A / 24V AC	2	1	H43	37,08 €/St	ESD425S
4S 40A / 24V AC/DC	3	1	H43	83,12 €/St	ESD440S
4S 63A / 24V AC/DC	3	1	H43	115,10 €/St	ESD463S



EPN510

Mechanischer Fernschalter

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1S 16A / 230V AC / 110V DC	1	12	H43	18,93 €/St	EPN510
2S 16A / 230V AC / 110V DC	1	1	H43	35,40 €/St	EPN520
1Ö+1S 16A / 230V AC / 110V DC	1	1	H43	43,42 €/St	EPN515
4S 16A / 230V AC / 110V DC	2	1	H43	63,94 €/St	EPN540



EPS450B

Elektronischer Fernschalter, QuickConnect

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
1S 16A / 230V AC	1	1	H43	44,77 €/St	EPS410B
1S 16A / 230V AC mit Rückfallverzögerung	1	1	H43	57,55 €/St	EPS450B



SBN263

Schalter

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausschalter 1P 16A	1	12	H45	12,67 €/St	SBN116
Ausschalter 1P 25A	1	12	H45	13,05 €/St	SBN125
Ausschalter 1P 40A	1	1	H45	22,65 €/St	SBN140
Ausschalter 1P 63A	1	12	H45	28,72 €/St	SBN163
Ausschalter 2P 16A	2	12	H45	22,07 €/St	SBN216
Ausschalter 2P 25A	2	12	H45	24,92 €/St	SBN225
Ausschalter 2P 40A	2	1	H45	34,90 €/St	SBN240
Ausschalter 2P 63A	2	1	H45	44,63 €/St	SBN263
Ausschalter 3P 16A	3	6	H45	30,69 €/St	SBN316
Ausschalter 3P 25A	3	6	H45	35,81 €/St	SBN325
Ausschalter 3P 40A	3	4	H45	51,16 €/St	SBN340
Ausschalter 3P 63A	3	4	H45	62,65 €/St	SBN363
Ausschalter 1P 16A mit Meldeleuchte	1	1	H45	29,42 €/St	SBT116
Ausschalter 2P 16A mit Meldeleuchte	2	1	H45	34,52 €/St	SBM216
Ausschalter 2P 25A mit Meldeleuchte	2	1	H45	37,08 €/St	SBM225
Gruppenschalter 1P 25A mittig Aus	1	1	H45	20,33 €/St	SFB125
Gruppenschalter 2P 25A mittig Aus	2	6	H45	39,64 €/St	SFB225
Wechselschalter 1P 25A	1	12	H45	21,16 €/St	SFL125
Wechselschalter 2P 25A	2	1	H45	40,92 €/St	SFL225
Wechselschalter 1P 25A mittig Aus	1	1	H45	21,16 €/St	SFT125
Wechselschalter 1P 32A mittig Aus	1	1	H45	29,42 €/St	SFT132
Wechselschalter 1P 40A mittig Aus	1	1	H45	32,69 €/St	SFT140
Wechselschalter 2P 25A mittig Aus	2	1	H45	40,92 €/St	SFT225
Wechselschalter 2P 32A mittig Aus	2	1	H45	54,98 €/St	SFT232
Wechselschalter 2P 40A mittig Aus	2	1	H45	59,00 €/St	SFT240
Wechselschalter 3P 40A mittig Aus	3	1	H45	71,73 €/St	SFT340
Wechselschalter 4P 40A mittig Aus	4	1	H45	84,45 €/St	SFT440
Nockenumschalter 1P 20A, 1-0-2	3	1	H45	53,71 €/St	SK600



SVN311

Impulstaster

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Impulstaster 1S / 16A / 250V	1	12	H45	20,91 €/St	SVN311
Impulstaster 1S / 16A / 250V~ + LED Grün	1	12	H45	30,69 €/St	SVN411
Impulstaster 1Ö / 16A / 250V	1	12	H45	23,46 €/St	SVN321
Impulstaster 1S+1Ö / 16A / 250V	1	12	H45	29,85 €/St	SVN351
Impulstaster 1S+1Ö / 16A / 250V~ + LED Rot	1	12	H45	39,64 €/St	SVN452



SVN312

Druckschalter

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Druckschalter 1S / 16A / 250V	1	12	H45	20,91 €/St	SVN312
Druckschalter 1S / 16A / 250V~ + LED Grün, QC	1	12	H45	33,25 €/St	SVS413B
Druckschalter 2S / 16A / 250V~ + LED Grün	1	12	H45	37,08 €/St	SVN433
Druckschalter 1S+1Ö / 16A / 250V	1	12	H45	29,85 €/St	SVN352



SVS127B

Meldeleuchten mit LED, QuickConnect

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
230V~ LED Grün	1	12	H45	21,74 €/St	SVS121B
230V~ LED Rot	1	12	H45	21,74 €/St	SVS122B
230V~ LED 3xRot	1	12	H45	31,98 €/St	SVS127B



ST312

Transformatoren

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Sicherheitstrafo 230V~ / 12/24V~ 1,33/0,67A / 16VA	4	1	H41	79,94 €/St	ST313
Sicherheitstrafo 230V~ / 12/24V~ 2,08/1,04A / 25VA	4	1	H41	89,39 €/St	ST312
Sicherheitstrafo 230V~ / 12/24V~ 3,33/1,67A / 40VA	4	1	H41	115,10 €/St	ST314
Sicherheitstrafo 230V~ / 12/24V~ 5,25/2,63A / 63VA	6	2	H41	172,69 €/St	ST315
Klingeltrafo 230V~ / 8/12V~ 0,5/0,33A / 4VA	2	6	H41	28,51 €/St	ST301
Klingeltrafo 230V~ / 8/12V~ 1,0/0,67A / 8VA	2	6	H41	37,08 €/St	ST303
Klingeltrafo 230V~ / 8/12V~ 2,0/1,33A / 16VA	3	1	H41	77,11 €/St	ST305



SNS016

Klingel / Steckdose

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klingel 8-12V~ / 0,33A	1	12	H45	24,92 €/St	SU212
Klingel 230V~ / 0,03A	1	12	H45	29,42 €/St	SU213
Steckdose REG 250V~ / 10/16A SK I, QC	2,5	4	H45	11,76 €/St	SNS016



ECP140D

Energiezähler 1-phasig, Direktmessung 40A

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Energiezähler 1P 40A	1	1	H67	86,38 €/St	ECN140D
Energiezähler 1P 40A MID	1	1	H67	110,32 €/St	ECP140D
Energiezähler 1P 40A MBUS MID	1	1	H67	186,09 €/St	ECM140D
Energiezähler 1P 40A MODBUS MID	1	1	H67	186,09 €/St	ECR140D



ECP180D

Energiezähler 1-phasig, Direktmessung 80A

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Energiezähler 1P 80A MID	2	1	H67	179,43 €/St	ECP180D
Energiezähler 1P 80A MBUS MID	2	1	H67	252,56 €/St	ECM180D
Energiezähler 1P 80A MODBUS MID	2	1	H67	252,56 €/St	ECR180D



ECP380D

Energiezähler 3-phasig, Direktmessung 80A

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Energiezähler 3P 80A MID	4	1	H67	232,56 €/St	ECP380D
Energiezähler 3P 80A MBUS MID	4	1	H67	332,55 €/St	ECM380D
Energiezähler 3P 80A MODBUS MID	4	1	H67	332,55 €/St	ECR380D



ECP310P

Energiezähler 3-phasig, Direktmessung 125A

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Energiezähler 3P 125A MID	6	1	H67	405,45 €/St	ECP310D
Energiezähler 3P 125A MBUS MID	6	1	H67	505,18 €/St	ECM310D
Energiezähler 3P 125A MODBUS MID	6	1	H67	505,18 €/St	ECR310D



ECP300C

Energiezähler 3-phasig, Wandlermessung

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Energiezähler 3P MID	4	1	H67	305,65 €/St	ECP300C
Energiezähler 3P MBUS MID	4	1	H67	432,29 €/St	ECM300C
Energiezähler 3P MODBUS MID	4	1	H67	432,29 €/St	ECR300C



SRA01505

Durchsteckstromwandler

Bezeichnung	Primär	Sekundär	Leistung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	50 A	5 A	1 VA	1	H67	59,81 €/St	SRA00505
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	60 A	5 A	1 VA	1	H67	59,81 €/St	SRA00605
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	75 A	5 A	1,5 VA	1	H67	59,81 €/St	SRA00755
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	100 A	5 A	2,5 VA	1	H67	59,81 €/St	SRA01005
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	125 A	5 A	2,5 VA	1	H67	59,81 €/St	SRA01255
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	150 A	5 A	2,5 VA	1	H67	66,43 €/St	SRA01505
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	200 A	5 A	2,5 VA	1	H67	66,43 €/St	SRA02005
Durchsteckwandler Schiene/Kabel BG113, Klasse 1	250 A	5 A	2,5 VA	1	H67	66,43 €/St	SRA02505



EHN110

Analoge Zeitschaltuhren

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Tagesschaltuhr 1S/16A	1	1	H48	42,56 €/St	EHN010
Tagesschaltuhr 1S/16A Gangreserve 120h	1	1	H48	61,71 €/St	EHN011
Tagesschaltuhr 1W/16A	3	1	H48	44,69 €/St	EHN110
Tagesschaltuhr 1W/16A Gangreserve 120h	3	1	H48	65,96 €/St	EHN111
Wochenschaltuhr 1W/16A Gangreserve 120h	3	1	H48	105,34 €/St	EHN171



EGK103

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr mit Bluetooth 4.2

Eigenschaften:

- Einfache Inbetriebnahme dank Hager Mood App
- für LEDs bis 400W

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Set aus Wochenschaltuhr 1 Kanal + Bluetooth-Programmierschlüssel	2	1	H48	130,88 €/St	EGK103
Wochenschaltuhr 1 Kanal	2	1	H48	97,80 €/St	EGN103
Bluetooth-Programmierschlüssel für EGN103	-	1	H48	40,65 €/St	EGN003



EGN200

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth 4.2 und Zusatzfunktionen

Eigenschaften:

- Einfache Inbetriebnahme dank Hager Mood App
- für LEDs bis 400W
- Integrierte Echtzeituhr für höchste Präzision
- Anschluss mit Helligkeitssensor - Dämmerungsschaltung
- mit Tages-/ Wochen-/ Jahresprogramm
- mit Astro-/ Impuls-/ oder Zyklusfunktion
- Steuerung über quicklink Funk-Verbindung - Taster / Schalter & Fernbedienung
- Anschluss über drahtgebundenen Taster / Schalter
- Ausnahmeschaltung & Treppenhausschaltung

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1 Kanal	1	1	H48	129,59 €/St	EGN100
Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 2 Kanal	2	1	H48	170,23 €/St	EGN200
Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4 Kanal	4	1	H48	321,41 €/St	EGN400
Set aus Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1 Kanal + Aufbaufühler	1	1	H48	161,35 €/St	EGK100
Set aus Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1 Kanal + Einbaufühler	1	1	H48	161,35 €/St	EGK101



Ferdimmer universal Reiheneinbau

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Dimmer 300W/VA LED/ESL	1	1	H48	77,87 €/St	EVN011
Dimmer 300W/VA LED/ESL, Komfortfunktionen	1	1	H48	112,22 €/St	EVN012
Dimmer 500W/VA LED/ESL	2	1	H48	175,57 €/St	EVN002
Dimmer 500W/VA LED/ESL, Komfortfunktionen	2	1	H48	212,53 €/St	EVN004

EVN004



Dämmerungsschalter Reiheneinbau

Eigenschaften:

- Helligkeitsbereiche: 5 bis 2000 Lux

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
REG mit Aufbaufühler (ABF) 16A/250V~	1	1	H48	101,61 €/St	EEN100
REG mit Einbaufühler 16A/250V~,	1	1	H48	109,56 €/St	EEN101

EEN100



Dämmerungsschalter Aufputz IP55, weiß

Eigenschaften:

- Helligkeitsbereich EE701: fest 5 Lux EIN/30 Lux AUS
- Helligkeitsbereich EE702: 2-1000 Lux

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
APG 8A/230V~ Zeitverzögerung 40s EIN / 120s AUS	1	H48	59,19 €/St	EE701
APG 16A/230V~ Zeitverzögerung 1 bis 120s	1	H48	70,56 €/St	EE702

EE702



Treppenlichtzeitschalter Reiheneinbau, QuickConnect

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
REG 1S/16A/230V~ 30sec-10min. QC	1	6	H48	36,77 €/St	EMS001B
REG wie EMN001 + Sonderfunktionen QC	1	1	H48	59,13 €/St	EMS005B

EMS005



Zeitrelais Reiheneinbau

Eigenschaften:

- 1 Wechselkontakt
- Nennstrom: 8A

Bezeichnung	PLE	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zeitrelais Einschaltverzögert 24-230V AC/DC - 0s-100h	1	1	H48	56,86 €/St	EZD100
Zeitrelais Rückfallverzögert 24-230V AC/DC - 0s-100h	1	1	H48	56,86 €/St	EZF100
Zeitrelais Notlichttester 230V AC - 10min - 180min	1	1	H48	76,13 €/St	EZL100
Zeitrelais Multifunktion 12V-230V AC/ DC - 0s-100h	1	1	H48	75,03 €/St	EZM100

EZM100



Bewegungsmelder classic, IP55, Wandmontage

Eigenschaften:

- Erfassungsbereich: 16m (12m Durchmesser für die 360° Version)
- Montagehöhe 2,5m
- Einstellbare Zeitverzögerung von 5 s. bis 15 min.
- Adapter für Eck- und Deckenmontage sind erhältlich

EE820

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
140° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	weiß	1	H54	44,30 €/St	EE820
140° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	anthrazit	1	H54	44,30 €/St	EE821
200° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	weiß	1	H54	56,77 €/St	EE830
200° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	anthrazit	1	H54	56,77 €/St	EE831
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	weiß	1	H54	72,75 €/St	EE840
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	anthrazit	1	H54	72,75 €/St	EE841



Bewegungsmelder komfort, IP55, Wandmontage

Eigenschaften:

- Erfassungsbereich: 16m (22m Durchmesser für die 220-360° Version)
- Montagehöhe 2,5m
- Einstellbare Zeitverzögerung von 5 s. bis 15 min. (30 min. mit der Fernbedienung)
- Empfindlichkeit: Min. 20%, Max. 100%
- Adapter für Eck- und Deckenmontage sind erhältlich
- auch in der Farbe anthrazit lieferbar

EE860

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
140° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	weiß	1	H54	108,05 €/St	EE850
220° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	weiß	1	H54	131,61 €/St	EE860
220-360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	weiß	1	H54	159,30 €/St	EE870
Fernbedienung IR für BM komfort	schwarz	1	H54	43,95 €/St	EE806



Bewegungsmelder mit LED Strahler, IP55, Wandmontage

Eigenschaften:

- Frei schwenkbares Leuchtpanel
- Hohe Energieeffizienz durch Einsatz modernster LED-Technologie
- Niedrige Stand-By-Stromversorgung
- Verstellbarer Erfassungswinkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs
- Ausstrahlungswinkel >=80° <360°

EE632

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
LED Strahler 700 Lumen mit Bewegungsmelder	weiß	1	H54	82,46 €/St	EE631
LED Strahler 1200 Lumen mit Bewegungsmelder	weiß	1	H54	104,53 €/St	EE632
LED Strahler 2000 Lumen mit Bewegungsmelder	weiß	1	H54	128,63 €/St	EE633
LED Strahler 3000 Lumen mit Bewegungsmelder	weiß	1	H54	163,39 €/St	EE634



EE804A

Bewegungsmelder, IP21, Deckenmontage (D) / Einbau (E)

Eigenschaften:

- Erfassungsbereich: 6x6m
- Montagehöhe 2,5m
- Einstellbare Zeitverzögerung von 5 s. bis 15 min.

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
360° / 8A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1000W / D	weiß	1	H54	83,16 €/St	EE804A
360° / 8A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1000W / E	weiß	1	H54	85,93 €/St	EE805A



EER513

Bewegungsmelder / Präsenzmelder, IP41, Deckenmontage

Eigenschaften:

- für Hallogen und LED Lampen geeignet
- Reaktionshelligkeit 5-2000 Lux
- einstellbare Zeit von 5 s. bis 60 min.

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Präsenzmelder 360°, Bereich 20m Ø, Montagehöhe 2,5m	weiß	1	H54	115,29 €/St	EER513
Präsenzmelder 360°, Bereich 30x5m, Montagehöhe 3m	weiß	1	H54	115,29 €/St	EER515
Bewegungsmelder 360°, Bereich 22x5m, Montagehöhe 8m	weiß	1	H54	118,52 €/St	EER518



EER501

Bewegungsmelder / Präsenzmelder, IP41, Einbau

Eigenschaften:

- für Hallogen und LED Lampen geeignet
- Reaktionshelligkeit 5-2000 Lux
- einstellbare Zeit von 5 s. bis 60 min.

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Präsenzmelder 360°, Bereich 10m Ø, Montagehöhe 2,5m	weiß	1	H54	87,28 €/St	EER501
Präsenzmelder 360°, Bereich 20m Ø, Montagehöhe 2,5m	weiß	1	H54	112,05 €/St	EER503
Bewegungsmelder 360°, Bereich 30x5m, Montagehöhe 3m	weiß	1	H54	112,05 €/St	EER505



EE808

Fernbedienung für EERxxx Bewegungsmelder / Präsenzmelder

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Fernbedienung für Elektrotechniker	schwarz	1	H54	63,25 €/St	EE807
Fernbedienung für Privatanwender	schwarz	1	H54	78,54 €/St	EE808



TG600AL

Rauchwarnmelder Q

Eigenschaften:

- PGSA Technologie: Signalauswertung mit Selbsttest der relevanten Bauteile alle zehn Sekunden
- Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit
- kleine Baugröße und großer Erfassungsbereich 50m² (Radius von 4m)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rauchwarnmelder 3V DC, Batterie 10 Jahre, weiß	1	H51	32,27 €/St	TG600AL



TG550A

Funk-Rauch-/Dualwarnmelder VdS, Q

Eigenschaften:

- Montage als Einzelgerät, Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern
- Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater
- Werkzeuglose Vernetzung mittels Tastendruck
- Bewährte PGSA-Technologie und Empfindlichkeitsnachsteuerung wie TG600AL
- Durchschnittlich abgedeckter Detektionsbereich Rauch-/Wärmedetektion: 50m²
- Einfacher Alarmstopp durch jede handelsübliche IR-Fernbedienung, optional: Alarmstopp mit Funk-Druckknopfmelder weiß - TG558B
- Testtaste am Melder und manulle Alarmauslösung optional: Alarmauslösung mit Funk-Druckknopfmelder blau - TG558A
- Weißlichtkegel im Alarmfall oder Testalarm
- Nachtruhfunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag
- Variante TG551A mit dualer Detektionstechnik mittels Schwellwert und Temperaturanstiegscharakteristik A2 für den Küchen- oder staubigen Bereich
- Zertifiziert nach: DIN EN 14604

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Funk-Rauchwarnmelder Batterie 10 Jahre, weiß	1	H51	107,83 €/St	TG550A
Funk-Dualwarnmelder Batterie 10 Jahre, weiß	1	H51	127,93 €/St	TG551A
Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm	1	H51	185,45 €/St	TG558A
Funk-Druckknopfmelder, Alarmstopp	1	H51	185,45 €/St	TG558B




RXA05X

Relaissockel für Funk-Rauch-/Dualwarnmelder TG55xA


Eigenschaften:

- Potentialfreier Wechsler-Schaltkontakt für 230 V
- Zum Schalten von externen Melde- oder Schaltgeräten


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Relaissockel für TG55xA	1	H51	59,53 €/St	RXA05X




	Material	Bezeichnung	Lieferfarben	Unter- und Oberteil Lieferlänge 2000mm
	PVC	LF15015 Unter-/Oberteil	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz braun	LF1501509016 LF1501507035 LF1501509011 LF1501508014 VPE 44 m PrGr T20 1,45 €/m
	PVC	LF18045 Unter-/Oberteil	verkehrsweiß lichtgrau	LF1804509016 LF1804507035 VPE 28 m PrGr T20 4,87 €/m
	PVC	LF20020 Unter-/Oberteil	verkehrsweiß lichtgrau braun	LF2002009016 LF2002007035 LF2002008014 VPE 36 m PrGr T20 1,94 €/m
	PVC	LF20035 Unter-/Oberteil	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz braun	LF2003509016 LF2003507035 LF2003509011 LF2003508014 VPE 40 m PrGr T20 4,34 €/m
	PVC	LF20036 Unter-/Oberteil	verkehrsweiß lichtgrau	LF2003609016 LF2003607035 VPE 40 m PrGr T20 8,01 €/m
	PVC	LF30030 Unter-/Oberteil Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau braun	LF3003009016 LF3003007035 LF3003008014 VPE 56 m PrGr T20 5,30 €/m




Inneneck




Außeneck



Endplatte



Flachwinkel



T- und Kreuzstück

LF1501569016
LF1501567035
LF1501569011
LF1501568014
1 SET = 10 Stück
PrGr T21
14,21 €/SET

LF1804549016
LF1804547035
VPE 1 St
PrGr T21
9,25 €/St

LF1804539016
LF1804537035
VPE 1 St
PrGr T21
9,25 €/St

LF1804569016
LF1804567035
VPE 1 St
PrGr T21
5,34 €/St

LF1804559016
LF1804557035
VPE 1 St
PrGr T21
9,25 €/St

LF1804589016
LF1804587035
VPE 1 St
PrGr T21
9,25 €/St

LF2002069016
LF2002067035
LF2002068014
VPE 5 St
PrGr T21
1,77 €/St

LFF2003549016
LFF2003547035
LFF2003549011
LFF2003548014
VPE 1 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003539016
LFF2003537035
LFF2003539011
LFF2003539014
VPE 5 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003569016
LFF2003567035
LFF2003569011
LFF2003568014
VPE 5 St
PrGr T21
3,73 €/St

LFF2003559016
LFF2003557035
LFF2003559011
LFF2003558014
VPE 5 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003589016
LFF2003587035
LFF2003588014
VPE 1 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003549016
LFF2003547035
VPE 1 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003539016
LFF2003537035
VPE 5 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003569016
LFF2003567035
VPE 5 St
PrGr T21
3,73 €/St

LFF2003559016
LFF2003557035
VPE 5 St
PrGr T21
6,40 €/St

LFF2003589016
LFF2003587035
VPE 1 St
PrGr T21
6,40 €/St


LF3003049016
LF3003047035
LF3003048014
VPE 1 St
PrGr T21
12,10 €/St

LF3003039016
LF3003037035
LF3003038014
VPE 1 St
PrGr T21
12,10 €/St


LF3003069016
LF3003067035
LF3003068014
VPE 1 St
PrGr T21
6,91 €/St

LF3003059016
LF3003057035
LF3003058014
VPE 1 St
PrGr T21
12,10 €/St


LF3003089016
LF3003087035
LF3003088014
VPE 1 St
PrGr T21
12,10 €/St




	Material	Bezeichnung	Lieferfarben	Unter- und Oberteil Lieferlänge 2000mm
	PVC	LF30045 Unter-/Oberteil Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz braun	LF3004509016 LF3004507035 LF3004509011 LF3004508014 VPE 32 m PrGr T20 6,30 €/m
	PVC	LF30060 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF3006009016 LF3006007035 LF3006008014 VPE 32 m PrGr T20 6,63 €/m
	PVC	LF40040 Unter-/Oberteil Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau braun	LF4004009016 LF4004007035 LF4004008014 VPE 32 m PrGr T20 5,51 €/m
	PVC	LF40060 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz braun	LF4006009016 LF4006007035 LF4006009011 LF4006008014 VPE 24 m PrGr T20 6,84 €/m
	PVC	LF40090 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF4009009016 LF4009007035 VPE 20 m PrGr T20 12,66 €/m
	PVC	LF40110 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF4011009016 LF4011007035 VPE 16 m PrGr T20 17,80 €/m




Inneneck




Außeneck




Endplatte



Flachwinkel



T- und Kreuzstück



Trennwand
Höhe 40mm
Lieferlänge
2000mm

LF3004549016
LF3004547035
LF3004549011
LF3004548014
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LF3004539016
LF3004537035
LF3004539011
LF3004538014
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LF3004569016
LF3004567035
LF3004569011
LF3004568014
VPE 1 St
PrGr T21
7,22 €/St

LF3004559016
LF3004557035
LF3004559011
LF3004558014
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LF3004589016
LF3004587035

LF3004588014
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LFF3006049016
LFF3006047035
LFF3006048014
VPE 1 St
PrGr T21
28,16 €/St

LFF3006039016
LFF3006037035
LFF3006038014
VPE 1 St
PrGr T21
28,16 €/St

LFF6006069016
LFF6006067035
LFF6006068014
VPE 1 St
PrGr T21
7,30 €/St

LFF3006059016
LFF3006057035
LFF3006058014
VPE 1 St
PrGr T21
28,16 €/St

LF3006089016
LF3006087035
LF3006088014
VPE 1 St
PrGr T21
28,16 €/St

LF4004049016
LF4004047035
LF4004048014
VPE 1 St
PrGr T21
13,87 €/St

LF4004039016
LF4004037035
LF4004038014
VPE 1 St
PrGr T21
13,87 €/St

LF4004069016
LF4004067035
LF4004068014
VPE 1 St
PrGr T21
7,12 €/St

LF4004059016
LF4004057035
LF4004058014
VPE 1 St
PrGr T21
13,87 €/St

LF4004089016
LF4004087035
LF4004088014
VPE 1 St
PrGr T21
13,87 €/St

LFF4006049016
LFF4006047035
LFF4006049011
LFF4006048014
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

LFF4006039016
LFF4006037035
LFF4006039011
LFF4006038014
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

LFF6006069016
LFF6006067035
LFF6006069011
LFF6006068014
VPE 1 St
PrGr T21
7,30 €/St

LFF4006059016
LFF4006057035
LFF4006059011
LFF4006058014
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

LF4006089016
LF4006087035

LF4006088014
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

M2024

VPE 50 m
PrGr T21
5,42 €/m

LFF4009049016
LFF4009047035
VPE 1 St
PrGr T21
34,14 €/St

LFF4009039016
LFF4009037035
VPE 1 St
PrGr T21
34,14 €/St

LFF6009069016
LFF6009067035
VPE 1 St
PrGr T21
8,71 €/St

LFF4009059016
LFF4009057035
VPE 1 St
PrGr T21
34,14 €/St

LF4009089016
LF4009087035
VPE 1 St
PrGr T21
34,14 €/St

M2024

VPE 50 m
PrGr T21
5,42 €/m

LFF4011049016
LFF4011047035
VPE 1 St
PrGr T21
37,07 €/St

LFF4011039016
LFF4011037035
VPE 1 St
PrGr T21
37,07 €/St


LFF6011069016
LFF6011067035
VPE 1 St
PrGr T21
9,41 €/St

LFF4011059016
LFF4011057035
VPE 1 St
PrGr T21
37,07 €/St


LF4011089016
LF4011087035
VPE 1 St
PrGr T21
37,07 €/St

M2024


VPE 50 m
PrGr T21
5,42 €/m




	Material	Bezeichnung	Lieferfarben	Unter- und Oberteil Lieferlänge 2000mm
	PVC	LF60060 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF6006009016 LF6006007035 VPE 16 m PrGr T20 9,93 €/m
	PVC	LF60090 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF6009009016 LF6009007035 VPE 16 m PrGr T20 13,69 €/m
	PVC	LF60110 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz	LF6011009016 LF6011007035 LF6011009011 VPE 16 m PrGr T20 15,38 €/m
	PVC	LF60150 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF6015009016 LF6015007035 VPE 8 m PrGr T20 25,95 €/m
	PVC	LF60190 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF6019009016 LF6019007035 VPE 8 m PrGr T20 32,34 €/m
	PVC	LF60230 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LF6023009016 LF6023007035 VPE 8 m PrGr T20 43,94 €/m




Inneneck




Außeneck




Endplatte



Flachwinkel



T- und Kreuzstück



Trennwand
Höhe 60mm
Lieferlänge
2000mm

LFF6006049016
LFF6006047035
VPE 1 St
PrGr T21
35,59 €/St

LFF6006039016
LFF6006037035
VPE 1 St
PrGr T21
35,59 €/St

LFF6006069016
LFF6006067035
VPE 1 St
PrGr T21
7,30 €/St

LFF6006059016
LFF6006057035
VPE 1 St
PrGr T21
35,59 €/St

LF6006089016
LF6006087035
VPE 1 St
PrGr T21
35,59 €/St

M2026
VPE 50 m
PrGr T20
5,08 €/m

LFF6009049016
LFF6009047035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

LFF6009039016
LFF6009037035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

LFF6009069016
LFF6009067035
VPE 1 St
PrGr T21
8,71 €/St

LFF6009059016
LFF6009057035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

LF6009089016
LF6009087035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

M2026
VPE 50 m
PrGr T20
5,08 €/m

LFF6011049016
LFF6011047035
LFF6011049011
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

LFF6011039016
LFF6011037035
LFF6011039011
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

LFF6011069016
LFF6011067035
LFF6011069011
VPE 1 St
PrGr T21
9,41 €/St

LFF6011059016
LFF6011057035
LFF6011059011
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

LF6011089016
LF6011087035
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

M2026
VPE 50 m
PrGr T20
5,08 €/m

LF6015049016
LF6015047035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

LF6015039016
LF6015037035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

LF6015069016
LF6015067035
VPE 1 St
PrGr T21
11,91 €/St

LF6015059016
LF6015057035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

LF6015089016
LF6015087035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

M2026
VPE 50 m
PrGr T20
5,08 €/m

LF6019049016
LF6019047035
VPE 1 St
PrGr T21
51,93 €/St

LF6019039016
LF6019037035
VPE 1 St
PrGr T21
51,93 €/St

LF6019069016
LF6019067035
VPE 1 St
PrGr T21
13,16 €/St

LF6019059016
LF6019057035
VPE 1 St
PrGr T21
51,93 €/St

LF6019089016
LF6019087035
VPE 1 St
PrGr T21
51,93 €/St

M2026
VPE 50 m
PrGr T20
5,08 €/m

LF6023049016
LF6023047035
VPE 1 St
PrGr T21
57,87 €/St

LF6023039016
LF6023037035
VPE 1 St
PrGr T21
57,87 €/St

LF6023069016
LF6023067035
VPE 1 St
PrGr T21
15,12 €/St


LF6023059016
LF6023057035
VPE 1 St
PrGr T21
57,87 €/St

LF6023089016
LF6023087035
VPE 1 St
PrGr T21
57,87 €/St


M2026
VPE 50 m
PrGr T20
5,08 €/m




	Material	Bezeichnung	Lieferfarben	Unter- und Oberteil Lieferlänge 2000mm
	PVC/ABS halogenfrei	LFH20020 Unter-/Oberteil	verkehrsweiß lichtgrau	LFH2002009016 LFH2002007035 VPE 36 m PrGr T22 6,72 €/m
	PVC/ABS halogenfrei	LFH30045 Unter-/Oberteil Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LFH3004509016 LFH3004507035 VPE 32 m PrGr T22 17,11 €/m
	PVC/ABS halogenfrei	LFH40060 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LFH4006009016 LFH4006007035 VPE 24 m PrGr T22 22,58 €/m
	PVC/ABS halogenfrei	LFH60090 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LFH6009009016 LFH6009007035 VPE 16 m PrGr T22 49,23 €/m
	PVC/ABS halogenfrei	LFH60110 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LFH6011009016 LFH6011007035 VPE 16 m PrGr T22 58,96 €/m
	PVC/ABS halogenfrei	LFH60150 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	verkehrsweiß lichtgrau	LFH6015009016 LFH6015007035 VPE 8 m PrGr T22 81,34 €/m




Inneneck




Außeneck




Endplatte



Flachwinkel



T- und Kreuzstück



Trennwand
Lieferlänge
2000mm

LF2002069016
LF2002067035
VPE 5 St
PrGr T21
1,77 €/St

LF3004549016
LF3004547035
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LF3004539016
LF3004537035
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LF3004569016
LF3004567035
VPE 1 St
PrGr T21
7,22 €/St

LF3004559016
LF3004557035
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LF3004589016
LF3004587035
VPE 1 St
PrGr T21
14,75 €/St

LFF4006049016
LFF4006047035
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

LFF4006039016
LFF4006037035
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

LFF6006069016
LFF6006067035
VPE 1 St
PrGr T21
7,30 €/St

LFF4006059016
LFF4006057035
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

LF4006089016
LF4006087035
VPE 1 St
PrGr T21
31,15 €/St

MH2024
VPE 50 m
PrGr T21
13,80 €/m

LFF6009049016
LFF6009047035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

LFF6009039016
LFF6009037035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

LFF6009069016
LFF6009067035
VPE 1 St
PrGr T21
8,71 €/St

LFF6009059016
LFF6009057035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

LF6009089016
LF6009087035
VPE 1 St
PrGr T21
38,59 €/St

MH2026
VPE 50 m
PrGr T04
12,19 €/m

LFF6011049016
LFF6011047035
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

LFF6011039016
LFF6011037035
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

LFF6011069016
LFF6011067035
VPE 1 St
PrGr T21
9,41 €/St

LFF6011059016
LFF6011057035
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

LF6011089016
LF6011087035
VPE 1 St
PrGr T21
41,50 €/St

MH2026
VPE 50 m
PrGr T04
12,19 €/m

LF6015049016
LF6015047035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

LF6015039016
LF6015037035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

LF6015069016
LF6015067035
VPE 1 St
PrGr T21
11,91 €/St

LF6015059016
LF6015057035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St

LF6015089016
LF6015087035
VPE 1 St
PrGr T21
47,53 €/St


MH2026
VPE 50 m
PrGr T04
12,19 €/m




	Material	Lieferfarben	Kanalunterteil Lieferlänge 2000mm	Kanaloberteil Lieferlänge 2000mm
BRN65130 	PVC	verkehrsweiß	BRN6513019016 VPE 8 m PrGr T01 37,53 €/m	BR08029016 VPE 16 m PrGr T01 9,38 €/m
		graphitschwarz	BRN6513019011 VPE 8 m PrGr T01 48,87 €/m	BR08029011 VPE 16 m PrGr T01 12,19 €/m
BRN65170 	PVC	verkehrsweiß	BRN6517019016 VPE 8 m PrGr T01 49,71 €/m	BR08029016 VPE 16 m PrGr T01 9,38 €/m
		graphitschwarz	BRN6517019011 VPE 8 m PrGr T01 64,71 €/m	BR08029011 VPE 16 m PrGr T01 12,19 €/m
BRN65210 	PVC	verkehrsweiß	BRN6521019016 VPE 6 m PrGr T01 72,27 €/m	BR08029016 VPE 16 m PrGr T01 9,38 €/m
		graphitschwarz	BRN6521019011 VPE 6 m PrGr T01 93,96 €/m	BR08029011 VPE 16 m PrGr T01 12,19 €/m




Trennwand
Lieferlänge
2000mm




Endstück
PC/ABS




**Inneneck
verstellbar**
PC/ABS




**Außeneck
verstellbar**
PC/ABS




**Flachwinkel schnitt-
kaschierend**
PC/ABS



**Wandanschluss-
blende**
Stahlblech



**Abschluss-Stück
zu Wandan-
schlussblende**
Stahlblech




**Schnitt-
kaschierung**
Stahlblech


BRHT VPE 40 m PrGr T04 13,94 €/m	BR6513069016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 13,16 €/St	BR651304H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 42,02 €/St	BR651303H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 40,90 €/St	BR651305H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 44,82 €/St	BR65130W9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 32,07 €/St	BR130WK9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 11,35 €/St	BR6513079016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 14,71 €/St
BRHT VPE 40 m PrGr T04 13,94 €/m	BR6513069011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 17,24 €/St	BR651304H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 42,02 €/St	BR651303H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 40,90 €/St	BR651305H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 44,82 €/St	BR65130W9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 41,74 €/St	BR130WK9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 14,98 €/St	BR6513079011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 18,48 €/St
BRHT VPE 40 m PrGr T04 13,94 €/m	BR6517069016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 13,59 €/St	BR651704H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 45,80 €/St	BR651703H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 44,41 €/St	BR651705H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 47,48 €/St	BR65170W9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 35,43 €/St	BR170WK9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 13,03 €/St	BR6517079016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 15,83 €/St
BRHT VPE 40 m PrGr T04 13,94 €/m	BR6517069011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 17,79 €/St	BR651704H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 45,80 €/St	BR651703H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 44,41 €/St	BR651705H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 47,48 €/St	BR65170W9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 46,10 €/St	BR170WK9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 16,94 €/St	BR6517079011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 19,75 €/St
BRHT VPE 40 m PrGr T04 13,94 €/m	BR6521069016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 25,49 €/St	BR652104H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 49,44 €/St	BR652103H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 47,33 €/St	BR652105H9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 49,71 €/St	BR65210W9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 40,33 €/St	BR210WK9016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 18,07 €/St	BR6521079016 verkehrsweiß VPE 1 St PrGr T01 21,98 €/St
BRHT VPE 40 m PrGr T04 13,94 €/m	BR6521069011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 36,25 €/St	BR652104H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 49,44 €/St	BR652103H9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 47,33 €/St	BR652105H901 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 49,71 €/St	BR65210W9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 61,72 €/St	BR210WK9011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 18,07 €/St	BR6521079011 graphitschwarz VPE 1 St PrGr T01 35,06 €/St




	Material	Lieferfarben	Kanalunterteil Lieferlänge 2000mm	Kanaloberteil Lieferlänge 2000mm
BRx65100 	PVC	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz	BRP6510019016 BRP6510017035 BRP6510019011 VPE 8 m PrGr T03 18,83 €/m	BRP08029016 BRP08027035 BRP08029011 VPE 24 m PrGr T03 6,16 €/m
	PC/ABS halogenfrei	verkehrsweiß	BRHP6510019016 VPE 8 m PrGr T03 47,97 €/m	BRHP08029016 VPE 24 m PrGr T03 17,10 €/m
BRx65130 	PVC	verkehrsweiß lichtgrau graphitschwarz	BRP6513019016 BRP6513017035 BRP6513019011 VPE 8 m PrGr T03 20,37 €/m	BRP08029016 BRP08027035 BRP08029011 VPE 24 m PrGr T03 6,16 €/m
	PC/ABS halogenfrei	verkehrsweiß	BRHP6513019016 VPE 8 m PrGr T03 53,77 €/m	BRHP08029016 VPE 24 m PrGr T03 17,10 €/m
BRx65170 	PVC	verkehrsweiß lichtgrau	BRP6517019016 BRP6517017035 VPE 8 m PrGr T03 24,82 €/m	BRP08029016 BRP08027035 VPE 24 m PrGr T03 6,16 €/m
	PC/ABS halogenfrei	verkehrsweiß	BRHP6517019016 VPE 8 m PrGr T03 71,38 €/m	BRHP08029016 VPE 24 m PrGr T03 17,10 €/m




Trennwand
Lieferlänge
2000mm




**Kupplungs-
paar**
halogenfrei




Inneneck
PC/ABS
halogenfrei




Außeneck
PC/ABS
halogenfrei




Endplatte
PC/ABS
halogenfrei



Flachwinkel
PC/ABS
halogenfrei



Wandanschlussblende
Stahlblech




**Schnitt-
kassierung**
Stahlblech


M2026 VPE 50 m PrGr T20 5,08 €/m	BRP65XXX9 VPE 1 St PrGr T03 3,08 €/Set	BRP651004H9016 BRP651004H7035 BRP651004H9011 VPE 1 St PrGr T03 39,88 €/St	BRP651003H9016 BRP651003H7035 BRP651003H9011 VPE 1 St PrGr T03 39,88 €/St	BRP6510069016 BRP6510067035 BRP6510069011 VPE 1 St PrGr T03 5,97 €/St	BRP651005H9016 BRP651005H7035 BRP651005H9011 VPE 1 St PrGr T03 39,88 €/St	BRP65100W9016 BRP65100W7035 VPE 1 St PrGr T03 39,46 €/St	BRP6510079016 BRP6510077035 VPE 1 St PrGr T03 18,66 €/St
MH2026 VPE 50 m PrGr T04 12,19 €/m	BRP65XXX9 VPE 1 St PrGr T03 3,08 €/Set	BRP651004H9016 VPE 1 St PrGr T03 39,88 €/St	BRP651003H9016 VPE 1 St PrGr T03 39,88 €/St	BRP6510069016 VPE 1 St PrGr T03 5,97 €/St	BRP651005H9016 VPE 1 St PrGr T03 39,88 €/St	BRP65100W9016 VPE 1 St PrGr T03 39,46 €/St	BRP6510079016 VPE 1 St PrGr T03 18,66 €/St
M2026 VPE 50 m PrGr T20 5,08 €/m	BRP65XXX9 VPE 1 St PrGr T03 3,08 €/Set	BRP651304H9016 BRP651304H7035 BRP651304H9011 VPE 1 St PrGr T03 42,69 €/St	BRP651303H9016 BRP651303H7035 BRP651303H9011 VPE 1 St PrGr T03 42,69 €/St	BRP6513069016 BRP6513067035 BRP6513069011 VPE 1 St PrGr T03 6,44 €/St	BRP651305H9016 BRP651305H7035 BRP651305H9011 VPE 1 St PrGr T03 42,69 €/St	BRP65130W9016 BRP65130W7035 VPE 1 St PrGr T03 44,51 €/St	BRP6513079016 BRP6513077035 VPE 1 St PrGr T03 20,11 €/St
MH2026 VPE 50 m PrGr T04 12,19 €/m	BRP65XXX9 VPE 1 St PrGr T03 3,08 €/Set	BRP651304H9016 VPE 1 St PrGr T03 42,69 €/St	BRP651303H9016 VPE 1 St PrGr T03 42,69 €/St	BRP6513069016 VPE 1 St PrGr T03 6,44 €/St	BRP651305H9016 VPE 1 St PrGr T03 42,69 €/St	BRP65130W9016 VPE 1 St PrGr T03 44,51 €/St	BRP6513079016 VPE 1 St PrGr T03 20,11 €/St
M2026 VPE 50 m PrGr T20 5,08 €/m	BRP65XXX9 VPE 1 St PrGr T03 3,08 €/Set	BRP651704H9016 BRP651704H7035 VPE 1 St PrGr T03 62,33 €/St	BRP651703H9016 BRP651703H7035 VPE 1 St PrGr T03 62,33 €/St	BRP6517069016 BRP6517067035 VPE 1 St PrGr T03 8,19 €/St	BRP651705H9016 BRP651705H7035 VPE 1 St PrGr T03 62,33 €/St	BRP65170W9016 BRP65170W7035 VPE 1 St PrGr T03 49,72 €/St	BRP6517079016 BRP6517077035 VPE 1 St PrGr T03 21,64 €/St
MH2026 VPE 50 m PrGr T04 12,19 €/m	BRP65XXX9 VPE 1 St PrGr T03 3,08 €/Set	BRP651704H9016 VPE 1 St PrGr T03 62,33 €/St	BRP651703H9016 VPE 1 St PrGr T03 62,33 €/St	BRP6517069016 VPE 1 St PrGr T03 8,19 €/St	BRP651705H9016 VPE 1 St PrGr T03 62,33 €/St	BRP65170W9016 VPE 1 St PrGr T03 49,72 €/St	BRP6517079016 VPE 1 St PrGr T03 21,64 €/St




	Material	Lieferfarben	Kanalunterteil Lieferlänge 2000mm	Kanaloberteil Lieferlänge 2000mm
BRAP65100 	Aluminium	verkehrsweiß	BRAP6510019016 VPE 8 m PrGr T03 62,84 €/m	BRAP08029016 VPE 16 m PrGr T03 23,32 €/m
		natureloxiert	BRAP651001ELN VPE 8 m PrGr T03 55,97 €/m	BRAP0802ELN VPE 16 m PrGr T03 19,64 €/m
BRAP65130 	Aluminium	verkehrsweiß	BRAP6513019016 VPE 8 m PrGr T03 69,27 €/m	BRAP08029016 VPE 16 m PrGr T03 23,32 €/m
		natureloxiert	BRAP651301ELN VPE 8 m PrGr T03 62,44 €/m	BRAP0802ELN VPE 16 m PrGr T03 19,64 €/m
BRAP65170 	Aluminium	verkehrsweiß	BRAP6517019016 VPE 8 m PrGr T03 91,21 €/m	BRAP08029016 VPE 16 m PrGr T03 23,32 €/m
		natureloxiert	BRAP651701ELN VPE 8 m PrGr T03 81,06 €/m	BRAP0802ELN VPE 16 m PrGr T03 19,64 €/m




Trennwand
PC/ABS halogenfrei
Lieferlänge
2000mm




Kupplungsstifte
nur in VPE
bestellbar




Inneneck
PC/ABS
halogenfrei




Außeneck
PC/ABS
halogenfrei



Endplatte
Aluminium



Flachwinkel
PC/ABS
halogenfrei



Erdungsset
je 25 Ober-
und Unterteile

M1839
VPE 40 m
PrGr T04
12,19 €/m
M1839
VPE 40 m
PrGr T04
12,19 €/m

L5412
VPE 100 St
PrGr T04
26,71 €/100St
L5412
VPE 100 St
PrGr T04
26,71 €/100St

BRP651004H9016
VPE 1 St
PrGr T03
39,88 €/St
BRP651004HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
69,41 €/St

BRP651003H9016
VPE 1 St
PrGr T03
39,88 €/St
BRP651003HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
69,41 €/St

L65329016
VPE 1 St
PrGr T03
19,85 €/St
L6532ELN
VPE 1 St
PrGr T03
17,95 €/St

BRP651005H9016
VPE 1 St
PrGr T03
39,88 €/St
BRP651005HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
69,41 €/St

L5802
VPE 1 St
PrGr T04
133,49 €/St
L5802
VPE 1 St
PrGr T04
133,49 €/St

M1839
VPE 40 m
PrGr T04
12,19 €/m
M1839
VPE 40 m
PrGr T04
12,19 €/m

L5412
VPE 100 St
PrGr T04
26,71 €/100St
L5412
VPE 100 St
PrGr T04
26,71 €/100St

BRP651304H9016
VPE 1 St
PrGr T03
42,69 €/St
BRP651304HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
72,91 €/St

BRP651303H9016
VPE 1 St
PrGr T03
42,69 €/St
BRP651303HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
72,91 €/St

L65339016
VPE 1 St
PrGr T03
21,04 €/St
L6533ELN
VPE 1 St
PrGr T03
19,49 €/St

BRP651305H9016
VPE 1 St
PrGr T03
42,69 €/St
BRP651305HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
72,91 €/St

L5802
VPE 1 St
PrGr T04
133,49 €/St
L5802
VPE 1 St
PrGr T04
133,49 €/St

M1839
VPE 40 m
PrGr T04
12,19 €/m
M1839
VPE 40 m
PrGr T04
12,19 €/m

L5412
VPE 100 St
PrGr T04
26,71 €/100St
L5412
VPE 100 St
PrGr T04
26,71 €/100St

BRP651704H9016
VPE 1 St
PrGr T03
62,33 €/St
BRP651704HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
83,87 €/St

BRP651703H9016
VPE 1 St
PrGr T03
62,33 €/St
BRP651703HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
83,87 €/St

L65349016
VPE 1 St
PrGr T03
22,27 €/St
L6534ELN
VPE 1 St
PrGr T03
20,19 €/St

BRP651705H9016
VPE 1 St
PrGr T03
62,33 €/St
BRP651705HLAN
VPE 1 St
PrGr T03
83,87 €/St

L5802
VPE 1 St
PrGr T04
133,49 €/St
L5802
VPE 1 St
PrGr T04
133,49 €/St



G2850

Geräteeinbau leer frontrastend, halogenfrei

Eigenschaften:

- für handelsübliche Schalterprogramme

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose leer 1-fach	1	T04	5,49 €/St	G2850
Montagering für Telefon/Datendose	1	T04	3,93 €/St	G2870



G2745

CEE-Geräteeinbau frontrastend, halogenfrei

Eigenschaften:

- für handelsübliche CEE Viereckbefestigung 16A und 32A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose CEE frontrastend	1	T04	37,39 €/St	G2745
Blendenset verkehrsweiß	1	T04	13,17 €/St	G33749016
Blendenset lichtgrau	1	T04	13,17 €/St	G33747035
Blendenset lackiert Aluminium natur	1	T04	15,99 €/St	G3374LAN
Adapter für CEE Perilex	1	T04	26,96 €/St	G2743



GS20019016

Vorverdrahtete Kanalsteckdosen mit Steckklemmen frontrastend, halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 2-fach verkehrsweiß	10	T04	45,36 €/St	GS20019016
Steckdose 2-fach graphitschwarz	10	T04	39,38 €/St	GS20019011
Steckdose 2-fach verkehrsrot	10	T04	45,36 €/St	GS20013020
Steckdose 2-fach minzgrün	10	T04	45,36 €/St	GS20016029
Steckdose 3-fach verkehrsweiß	10	T04	53,39 €/St	GS30019016
Steckdose 3-fach graphitschwarz	10	T04	44,83 €/St	GS30019011
Steckdose 3-fach verkehrsrot	10	T04	53,39 €/St	GS30013020
Steckdose 3-fach minzgrün	10	T04	53,39 €/St	GS30016029



GS16019016

Vorverdrahtete Kanalsteckdose mit USB-Charger A+C frontrastend, halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 1-fach mit USB A/C 15W verkehrsweiß	10	T04	98,72 €/St	GS16019016
Steckdose 1-fach mit USB A/C 15W graphitschwarz	10	T04	98,72 €/St	GS16019011



GB080209016

Modularblenden für vorverdrahtete Steckdosen, halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blende 2-fach verkehrsweiß	1	T04	7,69 €/St	GB080209016
Blende 2-fach lichtgrau	1	T04	7,69 €/St	GB080207035
Blende 2-fach lackiert Aluminium natur	1	T04	11,38 €/St	GB08020LAN
Blende 2-fach graphitschwarz	1	T04	7,69 €/St	GB080209011
Blende 3-fach verkehrsweiß	1	T04	10,87 €/St	GB080309016
Blende 3-fach lichtgrau	1	T04	10,87 €/St	GB080307035
Blende 3-fach lackiert Aluminium natur	1	T04	14,46 €/St	GB08030LAN
Blende 3-fach graphitschwarz	1	T04	10,87 €/St	GB080309011



GLT1511

tehalit Gerätemontagering für Datentechnik frontrastend, halogenfrei

Eigenschaften:

- für tehalit UP-Einsätze mit tehalit Zentralscheiben und Modularblenden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gerätemontagering 2-fach frontrastend	1	T04	4,29 €/St	GLT1511



G3140

tehalit Datendosen-/ Module Cat.6a


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2-fach Cat.6a 8/8 geschirmt LSA Anschluss	1	T04	40,06 €/St	G3140
Datenmodul 2-fach Cat.6a	1	T04	41,85 €/St	GMKSRJ45C6A2
Datenmodul 3-fach Cat.6a	1	T04	60,91 €/St	GMKSRJ45C6A3



GZUAE2A9016

Zentralscheiben 55x55 für tehalit Datendosen-/ Module, halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe 2-fach RJ45 verkehrsweiß	1	T04	4,05 €/Set	GZUAE2A9016
Zentralscheibe 2-fach RJ45 lichtgrau	1	T04	4,05 €/Set	GZUAE2A7035
Zentralscheibe 2-fach RJ45 graphitschwarz	1	T04	4,05 €/Set	GZUAE2A9011
Zentralscheibe 2-fach RJ45 lackiert Aluminium natur	1	T04	6,72 €/Set	GZUAE2ALAN
Zentralscheibe 3-fach RJ45 verkehrsweiß	1	T04	4,05 €/Set	GZUAE3A9016
Zentralscheibe 3-fach RJ45 lichtgrau	1	T04	4,05 €/Set	GZUAE3A7035
Zentralscheibe 3-fach RJ45 graphitschwarz	1	T04	4,05 €/Set	GZUAE3A9011
Zentralscheibe 3-fach RJ45 lackiert Aluminium natur	1	T04	6,72 €/Set	GZUAE3ALAN



GR08009016

tehalit Modularblenden für Zentralscheiben 55x55, halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen universal hfr OT 80mm verkehrsweiß	1	T04	5,30 €/St	GR0800A9016
Rahmen universal hfr OT 80mm lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	GR0800A7035
Rahmen universal hfr OT 80mm graphitschwarz	1	T04	5,30 €/St	GR0800A9011
Rahmen universal hfr OT 80mm lackiert Aluminium natur	1	T04	7,34 €/St	GR0800ALAN



GSETDM1029016

tehalit Geräteeinbau mit Rahmenblende 55x55, frontrastend

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Einbauset 2-fach RJ45 für Type Keystone, verkehrsweiß	1	T04	35,47 €/St	GSETDM1029016
Einbauset 2-fach RJ45 für Type Keystone, graphitschwarz	1	T04	35,47 €/St	GSETDM1029011
Einbauset 2-fach RJ45 für Type Keystone, lackiert Aluminium natur	1	T04	40,09 €/St	GSETDM102LAN
Anschlusset für DisplayPort, verkehrsweiß	1	T04	69,40 €/St	GMSET029016
Anschlusset für HDMI, verkehrsweiß	1	T04	69,40 €/St	GMSET019016
Anschlusset für DisplayPort + HDMI, verkehrsweiß	1	T04	101,78 €/St	GMSET069016
Anschlusset für HDMI + HDMI, verkehrsweiß	1	T04	101,78 €/St	GMSET059016
Anschlusset für USB3 TypA, verkehrsweiß	1	T04	57,06 €/St	GMSET119016




	Material	Kanalunterteil (schwarz) Lieferlänge 2000mm	Lieferfarben	Kanaloberteil Lieferlänge 2000mm
SL20055x 	PVC	SL200551	verkehrsweiß graphitschwarz	SL2005529016 SL2005529011
		VPE 36 m PrGr T10 4,73 €/m		VPE 36 m PrGr T10 5,06 €/m
SL(H)20080x 	PVC	SL200801	verkehrsweiß graphitschwarz	SL2008029016 SL2008029011
		VPE 36 m PrGr T10 7,08 €/m		VPE 36 m PrGr T10 6,91 €/m
	PC/ABS halogenfrei	SLH200801	verkehrsweiß	SLH2008029016
		VPE 36 m PrGr T10 15,83 €/m		VPE 36 m PrGr T10 14,28 €/m


Hinweis

- der Sockelleistenkanal ist auch in Dekorfarben und mit LED Beleuchtung erhältlich.
- D1, Dekor Aluminium
- D2, Dekor Buche


- D3, Dekor Ahorn
- D4, Dekor Kirsche
- D5, Dekor Eiche
- D6, Dekor sucupira




Inneneck
PC/ABS
halogenfrei




Außeneck
PC/ABS
halogenfrei



Endstück
PC/ABS
halogenfrei



Schnittkassierung
PC/ABS halogenfrei



Geräteträgerschürze
PC/ABS halogenfrei

SL2005549016
SL2005549011

VPE 1 St
PrGr T10
4,03 €/St

SL2005539016
SL2005539011

VPE 1 St
PrGr T10
4,03 €/St

SL2005569016
SL2005569011

VPE 1 St
PrGr T10
3,90 €/St

SL2005579016
SL2005579011

VPE 1 St
PrGr T10
2,78 €/St

SL20055A9016
SL20055A9011

VPE 1 St
PrGr T10
1,25 €/St

SL2008049016
SL2008049011

VPE 1 St
PrGr T10
4,66 €/St

SL2008039016
SL2008039011

VPE 1 St
PrGr T10
4,66 €/St

SL2008069016
SL2008069011

VPE 1 St
PrGr T10
4,48 €/St

SL2008079016
SL2008079011

VPE 1 St
PrGr T10
2,96 €/St

SL20080A9016
SL20080A9011

VPE 1 St
PrGr T10
1,44 €/St

SL2008049016

VPE 1 St
PrGr T10
4,66 €/St

SL2008039016

VPE 1 St
PrGr T10
4,66 €/St

SL2008069016

VPE 1 St
PrGr T10
4,48 €/St

SL2008079016

VPE 1 St
PrGr T10
2,96 €/St

SL20080A9016

VPE 1 St
PrGr T10
1,44 €/St



SL200559009016

Komplett-Geräteträger - Schukosteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz

Hinweis

Die passende Geräteträgerschürze für Geräteträger Schukosteckdose 2-fach muss separat bestellt werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträger 2-fach Schuko SL 20x55 verkehrsweiß	1	T10	43,46 €/St	SL200559009016
Geräteträger 2-fach Schuko SL 20x55 graphitschwarz	1	T10	43,46 €/St	SL200559009011
Geräteträger 2-fach Schuko SL 20x80 verkehrsweiß	1	T10	45,50 €/St	SL200809009016
Geräteträger 2-fach Schuko SL 20x80 graphitschwarz	1	T10	45,50 €/St	SL200809009011



SL200559079016

Komplett-Geräteträger - Datenanschluss Cat.6a. 2-fach

Hinweis

Die passende Geräteträgerschürze für Geräteträger Datenanschluss muss separat bestellt werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträger 2x Cat.6a SL 20x55 verkehrsweiß	1	T10	62,08 €/St	SL200559079016
Geräteträger 2x Cat.6a SL 20x55 graphitschwarz	1	T10	62,08 €/St	SL200559079011
Geräteträger 2x Cat.6a SL 20x80 verkehrsweiß	1	T10	64,20 €/St	SL200809079016
Geräteträger 2x Cat.6a SL 20x80 graphitschwarz	1	T10	64,20 €/St	SL200809079011

Geräteträgerschürze für Kompletträger Schuko und Datenanschluss



SL20055A9016

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträgerschürze zu SL 20x55 verkehrsweiß	1	T10	1,25 €/St	SL20055A9016
Geräteträgerschürze zu SL20x55 graphitschwarz	1	T10	1,25 €/St	SL20055A9011
Geräteträgerschürze zu SL 20x80 verkehrsweiß	1	T10	1,44 €/St	SL20080A9016
Geräteträgerschürze zu SL 20x80 graphitschwarz	1	T10	1,44 €/St	SL20080A9011



SL200559019016

Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Abdeckrahmen

Hinweis

Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design muss separat bestellt werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträger SL 20 x 55 verkehrsweiß	1	T10	22,53 €/St	SL200559019016
Geräteträger SL 20 x 55 graphitschwarz	1	T10	22,53 €/St	SL200559019011
Geräteträger SL 20 x 80 verkehrsweiß	1	T10	23,14 €/St	SL200809019016
Geräteträger SL 20 x 80 graphitschwarz	1	T10	23,14 €/St	SL200809019011




SL20055AC9016

Geräteträgerschürze nur für Geräteträger universal design

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteträgerschürze SL 20 x 55 verkehrsweiß	1	T10	1,21 €/St	SL20055AC9016
Geräteträgerschürze SL 20 x 55 graphitschwarz	1	T10	1,21 €/St	SL20055AC9011
Geräteträgerschürze SL 20 x 80 verkehrsweiß	1	T10	1,39 €/St	SL20080AC9016
Geräteträgerschürze SL 20 x 80 graphitschwarz	1	T10	1,39 €/St	SL20080AC9011



EK4004009016




Eckkanal Kunststoff, Lieferlänge 2500mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eckkanal PVC 40x40 verkehrsweiß	40	T10	8,92 €/m	EK4004009016
Kupplung	1	T10	1,47 €/St	EK4004079016
Endstück verkehrsweiß	1	T10	3,75 €/St	EK4004069016
Inneneck/Flachwinkel verkehrsweiß	1	T10	5,89 €/St	EK4004059016
Außeneck verkehrsweiß	1	T10	5,89 €/St	EK4004039016
T-Stück verkehrsweiß	1	T10	6,30 €/St	EK4004089016
Abzweiger für LF15x15 verkehrsweiß	1	T10	5,45 €/St	EK40040819016
Anschlussstück an SL20055xxx verkehrsweiß	1	T10	7,97 €/St	SL20055819016
Anschlussstück an SL20080xxx verkehrsweiß	1	T10	8,62 €/St	SL20080819016



SL1807509016



Aufbodenkanal Kunststoff, Lieferlänge 2000mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Aufbodenkanal PVC 18x75mm verkehrsweiß	32	T10	15,48 €/m	SL1807509016
Aufbodenkanal PVC 18x75mm beige	32	T10	16,13 €/m	SL1807501019
Aufbodenkanal PVC 18x75mm lichtgrau	32	T10	16,13 €/m	SL1807507035
Aufbodenkanal PVC 18x75mm steingrau	32	T10	16,13 €/m	SL1807507030
Aufbodenkanal PVC 18x75mm anthrazit	32	T10	16,13 €/m	SL1807507021
Aufbodenkanal PVC 18x75mm braun	32	T10	16,13 €/m	SL1807508014



SLA180750ELN

Aufbodenkanal Unterteil Kunststoff, Oberteil Aluminium natureloxiert, Lieferlänge 2000mm


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Aufbodenkanal Unterteil Kunststoff, Oberteil Aluminium natureloxiert	10	T10	35,83 €/m	SLA180750ELN



AKA181250ELN

Aufbodenkanal Aluminium natureloxiert, Lieferlänge 2000mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Aufbodenkanal 18x125mm Aluminium natureloxiert	12	T15	85,83 €/m	AKA181250ELN






BA760040

Verdrahtungskanal PVC - BA7, Lieferlänge 2000mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25x25 grau	50	T45	7,21 €/m	BA725025
25x40 grau	48	T45	9,25 €/m	BA725040
40x25 grau	48	T45	7,27 €/m	BA740025
40x40 grau	50	T45	7,98 €/m	BA740040
40x60 grau	40	T45	10,78 €/m	BA740060
40x80 grau	30	T45	15,91 €/m	BA740080
40x100 grau	20	T45	19,18 €/m	BA740100
60x25 grau	60	T45	8,82 €/m	BA760025
60x40 grau	40	T45	10,95 €/m	BA760040
60x60 grau	24	T45	13,54 €/m	BA760060
60x80 grau	20	T45	19,00 €/m	BA760080
60x100 grau	16	T45	22,51 €/m	BA760100
60x120 grau	12	T45	30,04 €/m	BA760120
80x25 grau	20	T45	13,54 €/m	BA780025
80x40 grau	20	T45	15,14 €/m	BA780040
80x60 grau	20	T45	17,36 €/m	BA780060
80x80 grau	12	T45	21,64 €/m	BA780080
80x100 grau	12	T45	27,55 €/m	BA780100
80x120 grau	16	T45	29,35 €/m	BA780120
100x60 grau	16	T45	37,58 €/m	BA7100060
100x80 grau	16	T45	41,42 €/m	BA7100080
100x100 grau	12	T45	46,45 €/m	BA7100100



HA760060

Verdrahtungskanal halogenfrei - HA7, Lieferlänge 2000mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
25x25 lichtgrau	50	T45	18,91 €/m	HA725025
25x40 lichtgrau	48	T45	21,16 €/m	HA725040
40x25 lichtgrau	48	T45	21,16 €/m	HA740025
40x40 lichtgrau	50	T45	21,92 €/m	HA740040
40x60 lichtgrau	40	T45	25,92 €/m	HA740060
40x80 lichtgrau	30	T45	35,59 €/m	HA740080
40x100 lichtgrau	20	T45	43,99 €/m	HA740100
60x25 lichtgrau	60	T45	23,45 €/m	HA760025
60x40 lichtgrau	40	T45	25,92 €/m	HA760040
60x60 lichtgrau	24	T45	30,29 €/m	HA760060
60x80 lichtgrau	20	T45	43,99 €/m	HA760080
60x100 lichtgrau	16	T45	57,42 €/m	HA760100
60x120 lichtgrau	12	T45	74,64 €/m	HA760120
80x25 lichtgrau	20	T45	24,36 €/m	HA780025
80x40 lichtgrau	20	T45	35,59 €/m	HA780040
80x60 lichtgrau	20	T45	46,73 €/m	HA780060
80x80 lichtgrau	12	T45	64,55 €/m	HA780080
80x100 lichtgrau	12	T45	84,16 €/m	HA780100
80x120 lichtgrau	16	T45	103,02 €/m	HA780120
100x40 lichtgrau	20	T45	46,73 €/m	HA7100040
100x60 lichtgrau	16	T45	57,42 €/m	HA7100060
100x80 lichtgrau	16	T45	84,16 €/m	HA7100080
100x100 lichtgrau	12	T45	103,02 €/m	HA7100100




BA7CLIP

Drahthalteklammern für BA7/HA7 ab Breite 40mm, halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BA7/HA7 Clip	10	T45	1,75 €/St	BA7CLIP

Mehr Service: For you, with you.

Ob technische Informationen zu unseren Produkten,
persönliche Beratung oder Elektrotainment – mit unseren
Hager Services sind wir für Sie da.



Finden Sie den passenden
Ansprechpartner:



Allgemeine Kontaktdaten:
Tel: 02235 44 600 0
servicecenter-austria@hager.com

[hager.at/kontakt](https://www.hager.at/kontakt)

Unsere Produkte immer im Blick:
Alle Informationen zu unseren
Produkten finden Sie online über
unseren **eKatalog** auf hager.at.

Persönlich für Sie verfügbar: Ob komplexe Aufgabenstellung,
kompetente Beratung oder schnelle Unterstützung – unser
Hager Österreich Team ist für Sie da.



Hager Austria
Facebook



@hageraustria
Instagram



Hager Austria
YouTube

Mehr Informationen zu Hager und
unseren Produkten finden Sie
ebenfalls auf unseren **Social Media**
Kanälen.



Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600
Telefax 02235/44545

servicecenter-austria@hager.com
hager.at