



SL1705209016

Goulotte 17x52,blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	17 mm
Largeur	52 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Type de couvercle	En vrac
-------------------	---------

Dimensions

Section intérieure	800 - 800 mm ²
--------------------	---------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation
Transparent	Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

Configuration

Auto-adhésif	Non
Avec traitement antibactérien	Non

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	Non
-----------------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

