



SL1705209016

tehalit.SL Kanał PVC 17x52 biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	17 mm
Szerokość	52 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Luźne
-------------	-------

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	800 - 800 mm ²
--------------------------------	---------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	2
---	---

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Powierzchnia	Stan surowy
Kod RAL	9016
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 65 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

Sprzęt

Liczba przegród	1
Liczba przegród	2 - 2
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Z folią ochronną	Nie

Konfiguracja

Jest samoprzylepne	Nie
Z obróbką antybakteryjną	Nie

Dostarczane wyposażenie

Dostarczany w rolkach	Nie
-----------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

