



47748989

Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16A/250B S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Дюропласт
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	120 mm
Ширина	80 mm
Глибина	50 mm
Кількість одиниць	2
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	25 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Високий

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Суцільна кришка
----------	-----------------

Тексти

Захист	Без посиленого захисту контакту Вбудована ручка заземлення в рамі кришки забезпечує захист від забруднення під час фарбування та ремонтних робіт
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

Сумісний із

S.x/B.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так