



FL356B

Quadro in poliestere doppio a pavimento porta cieca H1750 L850 P300 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1750 mm
Larghezza	850 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	1,50 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	0

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Equipaggiamento

Numero di file	10
----------------	----

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	Sì
Tipo di porta quadro elettrico	Porta singola

Corrente

Corrente nominale IN	630 A
----------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì