



FL327B

Quadro in poliestere a pavimento con porta cieca H1200 L850 P300 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1200 mm
Larghezza	850 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	0

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Equipaggiamento

Numero di file	7
----------------	---

Materiali

Finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1
Porta/frontale trasparente	No
Tipo di porta quadro elettrico	Porta singola

Corrente

Corrente nominale IN	630 A
----------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400-400 V
-------------------	-----------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì