



FW636WT

Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bemessungsstrom IN | 125 A |
|--------------------|-------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Reihen                | 6    |
| Anzahl Felder                | 3    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 216 |
|---------------|-----|

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1091 mm |
| Breite | 787 mm  |
| Tiefe  | 150 mm  |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein      |
| Art der Schranktür           | Einzeltür |

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 3 |
|---------------------------------------|---|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I                        |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08                                  |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40                                  |
| Schließungstyp                 | Schloss mit Schlüssel<br>Ohne Schloss |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|