



FW636FT

Installationsvert. UP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 6x36 PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein      |
| Montage auf                | Unterputz |

##### Elektrischer Strom

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bemessungsstrom IN | 125 A |
|--------------------|-------|

##### Ausstattung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl Reihen                 | 6    |
| Anzahl Felder                 | 3    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 216 |
|---------------|-----|

##### Abmessungen

|            |         |
|------------|---------|
| Höhe       | 1142 mm |
| Breite     | 838 mm  |
| Tiefe      | 121 mm  |
| Einbauhöhe | 1070 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Einbaubreite                | 766 mm |
| Einbautiefe                 | 110 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 36     |

##### Abdeckung, Tür

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein      |
| Art der Schranktür           | Einzeltür |

##### Anschluss

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 2 |
|---------------------------------------|---|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK              | IK08           |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40           |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss   |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|