



L68589010

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten	3
------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	250 mm
Innenbreite	209 mm
Maß a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	10450 - 10450 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Abbildungen | Zeichnungen

