




K96A

### Borne de barre, 1,5-16mm<sup>2</sup>, p.12x5mm

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

##### Installation, montage

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 3,50 - 3,50 Nm |
|-------------------|----------------|

##### Dimensions

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur du jeu de barres           | 12 mm    |
| Largeur/épaisseur du jeu de barres | 5 - 5 mm |

##### Courant électrique

|                    |      |
|--------------------|------|
| Courant nominal IN | 65 A |
|--------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |