



HXA025H

Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 230 V AC15	0 A
----------------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
---------------	--------------

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
--------------	---------

Napětí

Typ napájecího napětí	AC/DC
-----------------------	-------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
--------------------	---

Počet kontaktů NC	1
-------------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------