



FL531B

Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H900 L1100 P300 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	900 mm
Larghezza	1100 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	1,50 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK08

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	2
Numero di aperture della flangia	0

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Equipaggiamento

Numero di file	5
----------------	---

Materiali

Finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	2
Numero di serrature	1
Porta/frontale trasparente	Sì
Tipo di porta quadro elettrico	Porta doppia, simmetrica

Corrente

Corrente nominale IN	630 A
----------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400-400 V
-------------------	-----------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----