




WL3312

Zásuvka reproduktorová MONO, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Reproduktorový konektor
------------------------	-------------------------

Materiál

Barva	Stříbrná
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	32 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Vybavení

S protiprachovými krytkami	Ne
----------------------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosnou deskou

Vhodné pro

lumina	
--------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano